

DKR 35 24VDC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Általános rendelési adatok

Változat	DK-SOROZAT, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Záróérintkező Rh/Ru, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V DC +5% / -10 %, Folytonos áram: 0,5 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	8008170000
Típus	DKR 35 24VDC 1A
GTIN (EAN)	4008190157128
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2022-03-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	TRS 24VDC 1CQ

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	56 mm	Mélység (coll)	2.2047 inch
Magasság	65 mm	Magasság (coll)	2.5591 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0.2362 inch
Nettó tömeg	16.4 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...40
Páratartalom	40 °C / 93 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bfa70fee-36d4-46cd-9de5-25beb071e19e

vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	24 V DC +5% / -10 %	Névleges áram, DC	9.3 mA
Névleges teljesítmény	225 mW	Állapotjelző	Zöld világítódioda
Védőáramkör	Csillapító dióda, Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem		

Terhelés oldal

Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	20 Hz	Max. kapcsolási feszültség, AC	100 V
Bekapcsolási áram	500 mA	AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	10 VA
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	10 W	Bekapcsolási késleltetés	Tip. 0,7...2,5 ms
Kikapcsolási késleltetés	typical. 0.2...2.0 ms	Érintkező típusa	1 NO contact (Rh/Ru)
Mechanikai élettartam	109 kapcsolási ciklusok	Min. kapcsolási teljesítmény	1 mA @ 1 V

Általános adatok

Tartósín	TS 35	Ellenőrző gomb elérhető	No
Mechanical switch position indicator	Nem	Nyitott oldala	jobb
Szín	bézs		

Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	150 V	Szennyezés súlyossága	2
Tűlfeszültség kategória	III	Kúszóút és hézag, bemenet - kimenet	≥ 3 mm

DKR 35 24VDC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok


Átütési szilárdság a tartósín felé	4 kVeff	Lökőfeszültség	1,5 kV
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	4 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 22	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12

Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Kapcsolási rajz

DKR 35 24VDC 1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Logikai modulok



AND, NAND, OR és NOR logikai funkciók moduláris kivitelben, 4 mm² névleges keresztmetszettel.

Mindegyiken öt, – logikailag kapuzott – bemenet van, amelyet 24 V/20 mA PNP kimenet táplál. A logikai komponenseket sok alkalmazásban lehet használni, beleértve a digitális szenzor/aktuátor-jelek automatikus eszközökhöz való csatlóását is.

Általános rendelési adatok

Típus	AP DKT4 PA	Változat
Rendelési szám	0687560000	Véglap sorkapcsokhoz, bézs, Magasság: 65 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2, PA 66, Felpattintható: Igen
GTIN (EAN)	4008190009465	
Qty.	20 ST	