

## SPPL SAKR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Elválasztó lemez (kapocs), piros, Magasság: 23.4 mm, Szélesség: 0.3 mm, HB, PVC |
| Rendelési szám | <a href="#">9525900000</a>                                                      |
| Típus          | SPPL SAKR                                                                       |
| GTIN (EAN)     | 5027357067413                                                                   |
| Qty.           | 100 Darab                                                                       |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 23.4 mm | Mélység (coll)   | 0.9213 inch |
| Magasság    | 23.4 mm | Magasság (coll)  | 0.9213 inch |
| Szélesség   | 0.3 mm  | Szélesség (coll) | 0.0118 inch |
| Nettó tömeg | 0.17 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -15 °C...15 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -15 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 60 °C          |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |     |      |       |
|--------------------------|-----|------|-------|
| Alapanyag                | PVC | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB  |      |       |

## Rendszer specifikációk

|                  |     |               |   |
|------------------|-----|---------------|---|
| Véglap szükséges | Nem | Szintek száma | 1 |
|------------------|-----|---------------|---|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |      |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Csatlakozás típusa | becsavart állapotban |
|--------------------|----------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |