

**ZW 5 RS OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il profilo RS 70 è un sistema modulare innestabile per la guida di montaggio che può essere esteso in modo flessibile fino alla lunghezza richiesta. È costituito da sezioni intermedie di varie lunghezze. Opzionalmente con o senza piede di bloccaggio, nonché come piastre terminali con opzione di marcatura integrata. Il PCB viene inserito lateralmente, mentre i piedini di bloccaggio permanentemente integrati consentono un fissaggio stabile.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Pezzo intermedio, RS 70 arancione, Pezzo intermedio, Larghezza: 8.7 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">0119760000</a>                                             |
| Tipo        | ZW 5 RS OR                                                             |
| GTIN (EAN)  | 4008190186098                                                          |
| CPZ         | 20 Pieza                                                               |

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 20.6 mm | Profondità (pollici) | 0.811 inch  |
| Posizione verticale | 70 mm   | Altezza (pollici)    | 2.7559 inch |
| Larghezza           | 8.7 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.3425 inch |
| Peso netto          | 1.35 g  |                      |             |

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati del materiale

|                                  |              |                    |       |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Classe d'infiammabilità UL 94    | V-2          | Materiale isolante | PA 66 |
| Superficie                       | non trattato | Materiale di base  | PA 66 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI    |                    |       |

### Dati generali

|                             |           |                     |      |
|-----------------------------|-----------|---------------------|------|
| Colori                      | arancione | Grado di protezione | IP00 |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 2000  | Colabilità          | No   |

### Nota importante

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Altezza: TS 32 = 33.5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm<br>Dimensioni del circuito stampato:<br>Spessore del circuito stampato: 1,6 (±0,2) mm<br>Lunghezza del circuito stampato: 67,8 (-0,2) mm<br>Larghezza pezzo intermedio = larghezza del circuito stampato meno 2 x 9 mm (piedino a clip)<br>Esempio:<br>larghezza del circuito stampato = 68 mm, larghezza pezzo intermedio = 50 mm, pezzi intermedi 2x<br>ZW 25 RS o ZW 45 RS + ZW 5 RS |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-04 |             |             |

