

**BFSC M4X32 PA/NA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Vite di fissaggio (Morsetto), 4.00 mm, poliammide 66, Profondità: 7 mm, Larghezza: 7 mm, Posizione verticale: 32 mm |
| N. d'ordine        | <a href="#">0129100000</a>                                                                                          |
| Tipo               | BFSC M4X32 PA/NA                                                                                                    |
| GTIN (EAN)         | 4008190020842                                                                                                       |
| CPZ                | 100 Pieza                                                                                                           |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                                 |
| Disponibile fino a | 2026-06-30T00:00:00+02:00                                                                                           |

## BFSC M4X32 PA/NA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 7 mm   | Profondità (pollici) | 0.2756 inch |
| Posizione verticale | 32 mm  | Altezza (pollici)    | 1.2598 inch |
| Larghezza           | 7 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.2756 inch |
| Peso netto          | 0.43 g |                      |             |

## Temperature

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C        |                                        |        |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                                  |             |                         |                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No          | Tipo di montaggio       | se avvitato       |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Versione | per ponticello di collegamento trasversale |
|----------|--------------------------------------------|

## Dati dei materiali

|                               |               |        |       |
|-------------------------------|---------------|--------|-------|
| Materiale di base             | poliammide 66 | Colori | rosso |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2           |        |       |

## Dimensioni

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Quota metrica filetto, esterna | 4.00 mm |
|--------------------------------|---------|

## Generale

|                         |                   |                                          |        |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |