

Illustrazione del prodotto

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Accessori, Presa per spina |
| N. d'ordine | 0169900000 |
| Tipo | STB 14/D6/4/M3 SAK10 |
| GTIN (EAN) | 4008190076665 |
| CPZ | 50 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità | 19 mm | Profondità (pollici) | 0.748 inch |
| Diametro | 6 mm | Peso netto | 2.1 g |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione | | |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c | | |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea | | |

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No | | |

Dati caratteristici del sistema

Versione per guide di supporto

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---------|
| Materiale di base | rame - zinco | Superficie | zincato |
| Colori | grigio | | |

Dimensioni

| | | | |
|-----------------------|---------|----------|------|
| Diametro esterno | 6 mm | Diametro | 6 mm |
| Profondità di innesto | 12.5 mm | | |

Generale

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Superficie | zincato |
|-------------------------|-------------------|------------|---------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |