


Csak a fennmaradó
készlet érhető el, Ne
használja a terméket új
fejlesztésekhez



Általános rendelési adatok

Változat	MICROSERIES, Tápellátás-leválasztó
Rendelési szám	8721150000
Típus	MAS RPS
GTIN (EAN)	4032248394418
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-10-29T00:00:00+01:00
Alternatív termék	ACT20M-AI-AO-S

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E175400
Tanúsítvány száma (cULus)	E337701

Méretetek és tömegek

Mélység	88 mm	Mélység (coll)	3.4646 inch
Magasság	97.8 mm	Magasság (coll)	3.8504 inch
Szélesség	6.1 mm	Szélesség (coll)	0.2402 inch
Hossz	88 mm	Hossz, inch	3.4646 inch
Nettó tömeg	48 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	0 °C...55 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint	Egyik sem	MTTF	450 a
--------------------------	-----------	------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Bemenet

Szenzor	2 vezetékes	Bemenetek darabszáma	1
Típus	Árambemenet	Szenzor tápellátás	16,5 V / állandó 3 – 22 mA-re
Bemenő jel	Current source	Bemenő áram	4...20 mA

Kimenet

Kimenetek száma	1	Terhelő impedancia árama	≤ 500 Ω
Eltolási áram	<30 µA	Kimenő áram	4...20 mA
Kimenő jel határ	22...25 mA		

Általános adatok

Standard	EN 50178	Pontosság	<0,1 %
Védelmi osztály	IP20	Tápfeszültség	24 V DC ± 15 %
Lépés válaszüideje	≤ 2 ms	Tartósín	TS 35
Áramfelvétel	kb. 1 W	Hőmérséklet együtttható	≤ 50 ppm/K
Névleges áramfelvétel	1.5 VA	Konfiguráció	nincs

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása


Standard	EN 50178	EMC szabványok	DIN EN 61326 Class B
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Galvanikus leválasztás	3-utas leválasztó	Szigetelési feszültség	1,5 kVeff
Névleges feszültség	300 V		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	5 mm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 24	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 26
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 24	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2 mm ²	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG)	AWG 26
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 24	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	2 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Elektromos szimbólum

Tartozékok

Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik.

A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.


Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 4N/4 RT	Változat
Rendelési szám	1794010000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233809	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 RT	Változat
Rendelési szám	1793980000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233779	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/10 BL	Változat
Rendelési szám	1794050000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234011	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/2 RT	Változat
Rendelési szám	1793950000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233748	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/41 RT	Változat
Rendelési szám	1794070000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234141	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/41 BL	Változat
Rendelési szám	1794080000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234158	
Qty.	10 ST	
Típus	ZQV 4N/10 RT	Változat
Rendelési szám	1794040000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234004	
Qty.	20 ST	
Típus	ZQV 4N/4 BL	Változat
Rendelési szám	1794020000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233816	
Qty.	60 ST	

Tartozékok

Típus	ZQV 4N/2 BL	Változat
Rendelési szám	1793960000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233755	
Qty.	60 ST	
Típus	ZQV 4N/3 BL	Változat
Rendelési szám	1793990000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233786	
Qty.	60 ST	

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 10/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1828450000	WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4032248350513	Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
Qty.	600 ST	