

JPOVP RJ45 CAT6 IP20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Egy- és háromszintű túlfeszültség-védelem IP68 házban,
Ethernet Cat számára 5/6 analóg és digitális jel.
Zavarelnyomásra is használatos. Kiváló, IP68 védelem

Általános rendelési adatok

Változat	Surge protection for instrumentation and control, RJ45 plug-in connector, Surge protection for measurement and control
Rendelési szám	8805550000
Típus	JPOVP RJ45 CAT6 IP20
GTIN (EAN)	4032248502882
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2025-11-30T00:00:00+01:00

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság	14.4 mm	Magasság (coll)	0.5669 inch
Szélesség	36 mm	Szélesség (coll)	1.4173 inch
Hossz	83 mm	Hossz, inch	3.2677 inch
Nettó tömeg	249 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -25 °C...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f6f3bfd2-c340-4be3-920c-070c382baca5

IEC / EN névleges adatok

Névleges feszültség (AC)	34 V	Névleges feszültség (DC), max.	48 V
Névleges feszültség (DC)	48 V	Névleges áram, IN	0.2 A
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 1 kV/μs, jellemzően	80 V	Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-PE 1 kV/μs, jellemzően	130 V
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 8/20 μs, jellemzően	300 V	Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-PE 8/20 μs, jellemzően	600 V
Védettségi szint, UP Vezeték – vezeték	130 V	Védettségi szint, UP Vezeték – PE	600 V
Feszültség típusa	AC	Reakcióidő / tartalékidő	≤ 5 ns
Üzemi feszültség	48 V	Kisülési áram In (8/20 μs) vezeték-vezeték	5 kA
Levezetőáram I _{max} . (8/20 μs) vezeték-vezeték	10 kA		

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Túlfeszültség kategória III Szennyezés súlyossága 2

Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Változat	Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás
Kivétel	Egyéb	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	Kavicsszürke	Védelmi osztály	IP20

Általános adatok

Kivétel	Egyéb	Változat	Túlfeszültség-védelem, mérés-vezérlés-szabályozás
Szín	Kavicsszürke	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Szigetelések koordinálása

Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
Védelmi osztály	IP20		

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	2	Túlfeszültség kategória	III
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	RJ45-csatlakozó
--------------------	-----------------


Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	3 m
------------	-----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Elektromos szimbólum



Circuit diagram

Tartozékok

PUR halogénmentes fekete (U)



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A fejlesztőink különösen erre a problémára fókuszáltak és kialakították a különféle M8-as és M12-es érzékelő-működtető elem kábelek gazdag választékát, így Önnek kell megtalálni az alkalmazásához szükséges megoldást. Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér? Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Típus	SAIL-M12GM12G-5-0.3U	Változat
Rendelési szám	9457340030	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4008190311230	Pólusok száma : 5, 0.3 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Típus	SAIL-M12GM12G-5-0.6U	Változat
Rendelési szám	9457340060	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4008190311247	Pólusok száma : 5, 0.6 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Típus	SAIL-M12GM12G-5-1.5U	Változat
Rendelési szám	9457340150	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12,
GTIN (EAN)	4008190311278	Pólusok száma : 5, 1.5 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes,
Qty.	1 ST	árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Screwty® tömszelence szerszám nyomaték funkcióval



Az ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz
A Screwty® az ideális, általános célú szerszám minden általánosan használt szenzor- és aktuátorkábel megszorításához. A Screwty® használatával még a nehezen hozzáférhető kerek csatlakozódugaszok is kezelhetők. A csatlakozókat különösebb erőfeszítés nélkül, egyszerű forgató mozdulattal lehet megszorítani vagy kilazítani. A Screwty® egyedülálló és általános megoldás, mivel más gyártók legtöbb (több mint 90%) kábeléhez és csatlakozójához is használható. A Screwty® egy nyélből és egy hagyományos 1/4"-os adapterből áll. Ezért minden mérethez használható: M12 és M8 kerek csatlakozó, M12F és M8F egyedi igényekre szabható dugaszok és aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

JPOVP RJ45 CAT6 IP20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Általános rendelési adatok

Típus	SCREWTY-M12-DM	Változat
Rendelési szám	1900001000	Cable gland tool for moulded M12 lines
GTIN (EAN)	4032248436408	
Qty.	1 ST	


Képviselések



Általános rendelési adatok

Típus	SAI-Y-5S PARA 2M12	Változat
Rendelési szám	1783430000	Y-dugó, M12, Jelelosztó
GTIN (EAN)	4032248183364	
Qty.	1 ST	

JACKPAC® Zubehör



A Weidmüller ma már a csatlakozók egyik vezető nemzetközi iparági szállítója. A termékcsalád fontos tagjai a kerek csatlakozók, amelyeknek a Weidmüller az SAI összefoglaló terméknevet adta. Az SAI termékek fejlesztése során a Weidmüller mérnökei mindig az ésszerű, költséghatékony telepítési koncepcióra összpontosítottak, és a főbb felhasználókkal együttműködve jól átgondolt termékekkel látták el a piacot, amelyek világszerte új szabványt jelentenek a funkcionalitást és a minőséget tekintve. Erre egy példa a Jackpac® termékcsalád. Ezek a modulok vízálló jelátalakítók.

Általános rendelési adatok

Típus	JP CLIP M	Változat
Rendelési szám	8778490000	JACKPAC, Relémodul
GTIN (EAN)	4032248448418	
Qty.	10 ST	