

VP 9-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 9, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
N. d'ordine	0294760000
Tipo	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
CPZ	100 Pieza

VP 9-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4.5 mm	Altezza (pollici)	0.1772 inch
Lunghezza	9.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.374 inch
Diametro	15.2 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	4 mm	Peso netto	0.97 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro testa	19.00 mm	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Grado di protezione	IP54	Pressacavo	PG
Materiale di base	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Diametro della guarnizione ad anello	15.20 mm
Filettatura (esterna)	PG 9	Lunghezza filettatura	5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

