

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

- Összeszerelt kit, amely reléből, aljzatból és tartókengyelből áll
- 100%-ban funkciótesztelt
- A bemenet és a kimenet közötti átütési szilárdság 100%-osan ellenőrzött
- 1 váltóérintkező
- Opcionális ellenőrző gomb mechanikus állapotjelzővel
- fényes állapotjelző LED (AC tekercs: piros / DC tekercs: zöld)
- Tekercsek azonosítása (AC: piros / DC: kék)

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat           | RIDERSERIES RCI, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V AC, Folytonos áram: 16 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No |
| Rendelési szám     | <a href="#">8871010000</a>                                                                                                                                                         |
| Típus              | RCIKIT 24VAC 1CO LD                                                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)         | 4032248604159                                                                                                                                                                      |
| Qty.               | 10 Darab                                                                                                                                                                           |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                                                       |
| Elérhető eddig:    | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                          |
| Alternatív termék  | <a href="#">CRIKIT S 24VAC 1CO L</a>                                                                                                                                               |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 70.2 mm | Mélység (coll)   | 2.7638 inch |
| Magasság    | 77 mm   | Magasság (coll)  | 3.0315 inch |
| Szélesség   | 15.8 mm | Szélesség (coll) | 0.622 inch  |
| Nettó tömeg | 59.9 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                     |                                                             |
|----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Ambient temperature | -40 °C...70 °C                                              |
| Üzemi hőmérséklet    |                | Páratartalom        | 40 °C / 93 %<br>rel. páratartalom,<br>páralecsapódás nélkül |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## vezérlő oldal

|                            |           |                    |              |
|----------------------------|-----------|--------------------|--------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 24 V AC   | Névleges áram, AC  | 45 mA        |
| Névleges teljesítmény      | 1080 mVA  | Tekercsellenállása | 350 Ω ± 10 % |
| Állapotjelző               | Piros LED |                    |              |

## Terhelés oldal

|                                                    |                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges kapcsolási feszültség                     | 250 V AC                                                                                                           | Névleges áram                               | 12 A @ 1CO without<br>bridged output wire<br>connections; 16 A @ 1CO<br>with bridged output wire<br>connections |
| Max. kapcsolási frekvencia névleges<br>terhelésnél | 0.1 Hz                                                                                                             | Max. kapcsolási feszültség, AC              | 250 V                                                                                                           |
| Bekapcsolási áram                                  | 30 A / 4 s                                                                                                         | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos),<br>max. | 4000 VA                                                                                                         |
| DC kapcsolási teljesítmény (ohmos),<br>max.        | 384 W @ 24 V                                                                                                       | Bekapcsolási késleltetés                    | ≤ 8 ms                                                                                                          |
| Kikapcsolási késleltetés                           | ≤ 6 ms                                                                                                             | Érintkező típusa                            | 1 CO contact (AgNi)                                                                                             |
| Mechanikai élettartam                              | AC-tekercs, 5 x 10 <sup>6</sup><br>kapcsolási ciklusok,<br>DC-tekercs, 10 x 10 <sup>6</sup><br>kapcsolási ciklusok | Min. kapcsolási teljesítmény                | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12<br>V, 100 mA @ 5 V                                                                      |

## Általános adatok

|                                      |       |                         |        |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Tartósín                             | TS 35 | Ellenőrző gomb elérhető | No     |
| Mechanical switch position indicator | Nem   | Szín                    | fekete |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Szigetelések koordinálása

|                                                   |                 |                                                                    |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Névleges feszültség                               | 250 V           | Szennyezés súlyossága                                              | 2                |
| Túlfeszültség kategória                           | III             | Szigetelőanyag csoport                                             | IIIa             |
| Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 8 mm          | Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés 5 kVeff / 1 min oldal |                  |
| Nyitott érintkező átütési szilárdsága             | 1 kVeff / 1 min | Lökőfeszültség                                                     | 5 kV (1,2/50 µs) |
| Védelmi osztály                                   | IP20            |                                                                    |                  |

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

|                            |                           |                                |                           |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Vonatkozó relé             | <a href="#">RCI314R24</a> | Vonatkozó alap                 | <a href="#">SRC-I 2CO</a> |
| Tanúsítványszám (CSA) relé | 249409-2426937            | Tanúsítványszám (CSA) aljzat   | 249409-2295474            |
| Tanúsítvány sz. (DNV)      | TAA000011A                | Tanúsítványszám (cURus) aljzat | E223759                   |

## Csatlakozási adatok

|                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika                                                                                                        | Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás                                                                                                 | 8 mm              |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                                                                           | 0.5 Nm               | Meghúzási nyomaték, max.                                                                                                                 | 0.7 Nm            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás                                                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 1 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték keresztmetszet, tömör, min.                                                                                                      | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max.                                                                                                | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min.                                                                              | 1 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max.                                                                        | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min.                                                           | 1 mm <sup>2</sup> |
| vezeték keresztmetszet, finomsodratú, két 1.5 mm <sup>2</sup> rögzíthető vezeték, max.                                             |                      | Kés mérete                                                                                                                               | size PZ1          |


## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | IP20 without connected conductor at complete opened clamping yoke connection. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Kapcsolási rajz




For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.

## Graph



DC terheléskorlátozási görbe Ohmikus terhelés


## Graph



\*For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.

Visszaszabályozási görbe Relay in combination with base

## Graph



AC üzemi feszültségtartomány


RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Rajzok

Graph



Elektromos élettartam 250 V AC resistive  
load 250 V AC ohmikus terhelés

Méretrajz



## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Keresztösszekötő csavaros csatlakozású aljzathoz

Keresztösszekötők foglalatokhoz a D-SERIES DRI rendszerben.



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Típus          | SRC-I QV S                 | Változat                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1132070000</a> | RIDERSERIES RCI, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN)     | 4032248912087              |                                   |
| Qty.           | 10 ST                      |                                   |

## Tartókengyelek

Tartókengyel RIDERSERIES RCI relékhez

- Fém és műanyag tartókengyel



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | SRC-I CLIP HP              | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">8869510000</a> | RIDERSERIES RCI, Tartókengyel |
| GTIN (EAN)     | 4032248614462              |                               |
| Qty.           | 10 ST                      |                               |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Külön komponensek



Relémodulok kényszervezetett érintkezőkkel  
A kényszervezetett érintkezős relék diagnosztikai lefedettsége 99%, és kiválóan alkalmasak biztonsági rendszerekben történő használatra. Az érintkezők mechanikusan reteszeli egymást, így kapcsolási állapotuk mindig szinkronban van. Ez garantálja, hogy a figyelmeztető érintkező ugyanabban a kapcsolási állapotban marad hiba esetén (ha pl. a működő érintkező túlterhelés miatt leolvad). A vezérlő (vagy biztonsági vezérlő) észleli a figyelmeztető érintkezőt, majd összehasonlítja a beállított és a tényleges értékeket. Ha különbséget észlel, intézkedést lehet tenni az emberi élet és a berendezés védelme érdekében.

- Két 6 A-es kényszervezetett váltóérintkező, az EN 61810-3 szabvány szerinti B típus
- A biztonságtechnikában bevált komponens
- 99%-os diagnosztikai lefedés

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | SRC-I CLIP HM RCI          | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1132090000</a> | RIDERSERIES RCI, Tartókengyel |
| GTIN (EAN)     | 4032248912209              |                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                               |

## Védőmodul



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Választhatóan csillapító diódával, védővariszttal, terhelő ellenállással vagy RC-szűrővel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | RIM-I 1 6/230V             | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Csillapító dióda, Névleges vezérlőfeszültség: 6...230 V |
| GTIN (EAN)     | 4032248614523              | DC, Dugaszolható csatlakozás                                         |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                      |
| Típus          | RIM-I 3 6/60VAC RC         | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">8869770000</a> | RIDERSERIES, RC-szűrő, Névleges vezérlőfeszültség: 6...60 V UC,      |
| GTIN (EAN)     | 4032248606320              | Dugaszolható csatlakozás                                             |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                      |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Védővarisztor



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Védő varisztorral
- Szünetmentes tápfeszültséghez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | RIM-I 4 24VUC VAR          | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">8869710000</a> | RIDERSERIES, Védővarisztor, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248606344              | Dugaszolható csatlakozás                                         |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                  |

## LED



Dugaszolható védőmodulok a RIDERSERIES RCI / RCM reléfoglalatokhoz, választható védelmi funkciókkal.

- Zöld vagy piros LED-del
- Szünetmentes tápfeszültséghez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | RIM-I 3 6/24VUC            | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">8869630000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248614578              | Dugaszolható csatlakozás                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                   |
| Típus          | RIM-I 3 6/24VUC GN         | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">8869640000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 6...24 V UC,  |
| GTIN (EAN)     | 4032248614585              | Dugaszolható csatlakozás                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                   |
| Típus          | RIM-I 3 24/60VUC           | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">8869610000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248614554              | Dugaszolható csatlakozás                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                   |
| Típus          | RIM-I 3 24/60VUC GN        | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">8869620000</a> | RIDERSERIES, LED-modul, Névleges vezérlőfeszültség: 24...60 V UC, |
| GTIN (EAN)     | 4032248614561              | Dugaszolható csatlakozás                                          |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                   |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE GE        | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: sárga, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478910              |                                                             |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                             |
| Típus          | ESG 6/15 K MC NE WS        | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN)     | 4032248478781              |                                                             |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                             |

## Csillagfejű csavarhúzó, Pozidrive



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIK SLIM PZ1 X 80         | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2749670000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118896411              |                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                    |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



VDE szigetelt csillagfejű csavarhúzó, típus: Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, kimenet ISO 8764-PZ szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIK PZ1 X 80              | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2749920000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1    |
| GTIN (EAN)     | 4050118897227              |                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                       |
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                       |

## ESG 6/15



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliszternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus          | ESG 6/15 MM WS             | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 15 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626148              |                                        |
| Qty.           | 3000 ST                    |                                        |

## RCIKIT 24VAC 1CO LD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ESG 6/17



Garantáltan hosszú élettartam: ESG

A több színben és formában kapható címkék erősen tapadó réteggel rendelkeznek, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja az alatta lévő felülethez. A duplán laminált poliészternek köszönhetően az alapanyag nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül nagy szakítószilárdságú.


A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus          | ESG 6/17 MM WS             | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Készülékjelölők, 6 x 17 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118390728              |                                        |
| Qty.           | 3000 ST                    |                                        |

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus          | ESG 6/15 SRC-I MC NE WS    | Változat                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2558350000</a> | ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN)     | 4050118569063              |                                                                |
| Qty.           | 200 ST                     |                                                                |