


**Illustrazione del prodotto**

Morsettiere portafusibili e morsettiere per componenti consentono l'integrazione di elementi protettivi e funzionali direttamente nella morsettiera. Le morsettiere portafusibili includono portafusibili incorporati per proteggere in modo affidabile i circuiti elettrici dai sovraccarichi, ideali per i sistemi di controllo e ripartizione. Le morsettiere per componenti consentono di incorporare direttamente nel cablaggio componenti elettronici quali diodi, resistori o LED. Ciò consente un'implementazione a ingombro minimo e ben strutturata delle funzioni di commutazione e della separazione dei segnali. Entrambi i tipi di morsettiera garantiscono una sicurezza più elevata, una manutenzione più facile e un'installazione compatta e funzionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Morsettiera portacomponenti, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm <sup>2</sup> , 380 V, 380 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35 |
| N. d'ordine | <a href="#">0396760000</a>                                                                                                                               |
| Tipo        | DK 4/35 2D GET.SCH. A1                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190095482                                                                                                                                            |
| CPZ         | 25 Pieza                                                                                                                                                 |

## DK 4/35 2D GET.SCH. A1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 54 mm   | Profondità (pollici) | 2.126 inch  |
| Posizione verticale | 50 mm   | Altezza (pollici)    | 1.9685 inch |
| Larghezza           | 6 mm    | Larghezza (pollici)  | 0.2362 inch |
| Peso netto          | 10.68 g |                      |             |

## Temperature

|                                        |                |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -50 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093 |

## Altri dati tecnici

|                                  |        |                           |             |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------|
| Lati aperti                      | destra | Numero di morsetti uguali | 1           |
| Esecuzione a prova di esplosione | No     | Tipo di montaggio         | innestabile |

## Componente

|                     |        |                     |          |
|---------------------|--------|---------------------|----------|
| Tipo di elemento    | diodo  | Componente 1        | 1 N 4007 |
| Tensione componente | 1000 V | Corrente componente | 1 A      |

## Dati caratteristici del sistema

|                                         |                                |                                |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|
| Versione                                | Collegamento a vite, con diodo | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
| Numero di potenziali                    | 1                              | Numero di piani                | 2  |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2                              | Numero di potenziali per piano | 1  |
| Piani ponticellati internamente         | Sì                             | Collegamento PE                | No |
| Guida equipaggiata                      | TS 35                          | Funzione N                     | No |
| Funzione PE                             | No                             | Funzione PEN                   | No |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |                |
|-------------------------------|-------|--------|----------------|
| Materiale di base             | PA 66 | Colori | beige / giallo |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-2   |        |                |

## Dati dimensionamento

|                            |                   |                   |       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Sezione di dimensionamento | 4 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale | 380 V |
| Tensione DC nominale       | 380 V             | Corrente nominale | 10 A  |

## DK 4/35 2D GET.SCH. A1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                              |      |                                              |               |
|------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------|
| Corrente con conduttore max. | 10 A | Norme                                        | IEC 60947-7-1 |
| Resistenza di passaggio      | 1 mΩ | Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-1.02 W | x             |
| Grado di lordura             | 3    |                                              |               |

## Dimensioni

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Sfalsamento TS 35 | 27 mm |
|-------------------|-------|

## Generale

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12        | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 22 |
| Norme                                  | IEC 60947-7-1 | Guida equipaggiata                     | TS 35  |

## Morsetti portafusibili

|             |           |
|-------------|-----------|
| Indicazione | senza LED |
|-------------|-----------|

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                                                          |                      |                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Calibro a norma 60 947-1                                                 | A3                   | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                     | AWG 12               |
| Direzione di collegamento                                                | laterale             | Coppia di serraggio, max.                                                  | 0.8 Nm               |
| Coppia di serraggio, min.                                                | 0.5 Nm               | Lunghezza di spellatura                                                    | 9 mm                 |
| Tipo di collegamento 2                                                   | Collegamento a vite  | Tipo di collegamento                                                       | Collegamento a vite  |
| Numero di collegamenti                                                   | 4                    | Campo di sezioni, max.                                                     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Campo di sezioni, min.                                                   | 0.33 mm <sup>2</sup> | Vite di serraggio                                                          | M 3                  |
| Dimensione lama                                                          | 0,6 x 3,5 mm         | Sezione di collegamento cavo AWG, min.                                     | AWG 22               |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.   | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.   | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.    | 4 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.                             | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento, semirigida, max.                                | 4 mm <sup>2</sup>    | Sezione di collegamento, semirigida, min.                                  | 0.33 mm <sup>2</sup> |
| Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS                       | 2                    | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.                          | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.                        | 0.33 mm <sup>2</sup> | Sezione trasversale del collegamento, flessibile (tensione nominale), min. | 0.33 mm <sup>2</sup> |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000903    | ETIM 9.0    | EC000903    |
| ETIM 10.0   | EC000903    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-14 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-14 |             |             |

## Accessori

## Spine di sezionamento




Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | Q 2 AKZ4                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0336400000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190037680              | di poli: 2, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: No, Larghezza: 11.1 mm     |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | Q 3 AKZ4                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0336500000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190121730              | di poli: 3, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: No, Larghezza: 17.2 mm     |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | Q 4 AKZ4                   | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0336600000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190096656              | di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: No, Larghezza: 23.3 mm     |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | Q 10 AKZ4                  | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0368600000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190056766              | di poli: 10, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: No, Larghezza: 59.9 mm    |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | QB 2 WI RA6 IS             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0482700000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 27 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190166021              | di poli: 2, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3 mm        |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |

## Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | QB 3 WI RA6 IS             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0482800000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 27 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190145217              | di poli: 3, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3 mm        |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |

## Accessori

## Spine di sezionamento



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | QB 4 WI RA6 IS             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0482900000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 27 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190086169              | di poli: 4, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: Sì, Larghezza: 3 mm        |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | QB 75/6.2/9/WI             | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0526400000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 27 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190099923              | di poli: 75, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 0.8 mm     |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                        |

## Piastrine terminali e piastrine divisorie




Le piastrine divisorie e le piastrine terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastrine divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastrine terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | AP DK4                     | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">0359260000</a> | Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 50 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190012991              | Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì                      |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                    |

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## DK 4/35 2D GET.SCH. A1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | EW 35                      | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">0383560000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190181314              | 100 °C                                                               |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                      |

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | EWK 1                      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">0206160000</a> | Terminale di fissaggio, beige, TS 32, V-0, Wemid, Larghezza: 9 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190080020              | 100 °C                                                             |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

## Piastrine terminali e piastrine divisorie



Le piastrine divisorie e le piastrine terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastrine divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastrine terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TSCH 4 AKZ4                | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0363360000</a> | Separatore (Morsetto), PA 66, beige, Temperatura d'esercizio continuo, max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)  | 4008190136680              |                                                                                     |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                                     |

## Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                              |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo        | PS 2.3 RT                  | Versione                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">0180400000</a> | Adattatore di prova (Morsetto), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN)  | 4008190060121              |                                              |
| CPZ         | 20 ST                      |                                              |

|             |                            |                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo        | STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ    | Versione                   |
| N. d'ordine | <a href="#">0215700000</a> | Accessori, Presa per spina |
| GTIN (EAN)  | 4008190184872              |                            |
| CPZ         | 50 ST                      |                            |

## Accessori

## Supporto di montaggio




Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BFSC M2.5X14 SAKD2.5N      | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0266800000</a> | Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, Profondità: 3.8 mm, Larghezza: |
| GTIN (EAN)  | 4008190084899              | 4.5 mm, Posizione verticale: 14 mm                                    |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                       |
| Tipo        | BFSC M2.5X18 PA/RT         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">0303300000</a> | Vite di fissaggio (Morsetto), 2.50 mm, poliammide 66, Profondità: 3.8 |
| GTIN (EAN)  | 4008190040673              | mm, Larghezza: 4.5 mm, Posizione verticale: 18 mm                     |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                       |

## Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | VL 2 AKZ4/DK4              | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0446700000</a> | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 32 A, Numero |
| GTIN (EAN)  | 4008190055486              | di poli: 2, Passo in mm (P): 6.00, Isolato: No, Larghezza: 5 mm        |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | VH 10/4/2.8 AKZ4           | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0446600000</a> | Bussola di collegamento (Morsetto), se avvitato, Larghezza: 4,         |
| GTIN (EAN)  | 4008190176211              | Posizione verticale: 4, Profondità: 10, Numero di poli: 1, Cu Zn       |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                        |
| Tipo        | ISPF QB75 SW               | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">0526700000</a> | Profilo isolante, Plastica, nero                                       |
| GTIN (EAN)  | 4008190093723              |                                                                        |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                        |

## DK 4/35 2D GET.SCH. A1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Copertura di avvertenza



Le coperture di avvertimento con un simbolo di flash forniscono una maggiore sicurezza per l'uomo e la macchina. Vengono utilizzati quando la tensione esterna deve essere indicata all'interno dell'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo        | AD 4 AKZ4                  | Versione                                                       |
| N. d'ordine | <a href="#">0303400000</a> | Coperchio morsetto, giallo, PVC, Posizione verticale: 24.2 mm, |
| GTIN (EAN)  | 4008190068158              | Larghezza: 20 mm, Profondità: 1 mm, V-2                        |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                |

## neutra



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
  - Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
  - Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
  - Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                           |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo        | DEK 5/6 MC NE WS           | Versione                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)  | 4008190203436              | Weidmueller, bianco                                       |
| CPZ         | 1000 ST                    |                                                           |

**Accessori****Supporto marcatori**

Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |