

## DEK 5 FW 751-800


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il marcatore dekafix (DEK) è il marcatore universale per tutti i morsetti e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende una vasta gamma di marcatori prestampati. Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in un'unica operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto ed è disponibile in cinque larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili come marcatori neutri, nel formato Multi-Card o con stampa standard

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco |
| N. d'ordine | <a href="#">0473460751</a>                                                    |
| Tipo        | DEK 5 FW 751-800                                                              |
| GTIN (EAN)  | 4008190128012                                                                 |
| CPZ         | 500 Pieza                                                                     |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                     |             |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 5 mm   | Altezza (pollici)   | 0.1968 inch |
| Larghezza           | 5 mm   | Larghezza (pollici) | 0.1968 inch |
| Peso netto          | 0.04 g |                     |             |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                |                             |                  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Stato conformità RoHS          | Conforme senza esenzione    |                  |
| REACH SVHC                     | No SVHC superiori a 0,1 wt% |                  |
| Impronta carbonica di prodotto | Dalla culla al cancello     | 0.001 kg CO2 eq. |

## Dati generali

|                                                                 |                          |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9                        |        |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale              |        |
| Processo di stampa                                              | Laser MC                 |        |
| Larghezza                                                       | 5 mm                     |        |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-2                      |        |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 100 °C                   |        |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C                   |        |
| Colori                                                          | bianco                   |        |
| Alogeni                                                         | No                       |        |
| Materiale di base                                               | poliammide 66            |        |
| Colore stampa                                                   | nero                     |        |
| Caratteri stampati                                              | Numeri                   |        |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura       | Scheda |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Card = Terminal marker |        |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C             |        |
| Applicazione / Produttore                                       | Weidmueller              |        |

## Marcatori per connettori

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Passo in mm (P) | 5.00 mm |
|-----------------|---------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |