

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A bináris jel (SL szimmetrikus terhelés) védelme a következő jelekre vonatkozik:

- Kapcsolójelek közös, pl. 5 V ... 24 V...60 V vonatkoztatási potenciállal vagy anélkül
- A kétvezetékes rendszerekben a bináris érzékelőknek, aktuátoroknak és iniciátoroknak, pl. határérték-kapcsolóknak, gomboknak, pozíció-érzékelőknek, fotoelektromos sorompóknak, mágnesszelepeknek, jelzőlámpáknak stb. egy közös vonatkoztatási potenciáljuk van.
- Dugaszolható levezető, megszakításmentesen és impedancia-semlegesen behelyezhető és kivehető
- V-TEST vizsgálókészülékkel ellenőrizhető
- A földfüggetlen PE-csatlakozású változattal elkerülhető a potenciálkülönbségek okozta zavaráram
- Az IEC 62305 és IEC 61643-22 szerelési szabványnak megfelelő használatra (D1, C1, C2 és C3)
- Integrált PE-láb, biztonságos kisülés 20 kA (8/20 µs) és 2,5 kA (10/350 µs) értékig a PE felé
- A szinkódolt feszültség szintek gyorsan azonosíthatók a szekrényben
- Biztonsági funkciók a különböző feszültség szintek kódolóelemeivel

Általános rendelési adatok

Változat	Surge protection for instrumentation and control, with warning function / function indicator
Rendelési szám	8951590000
Típus	VSPC 4SL 24VDC R
GTIN (EAN)	4032248742837
Qty.	1 Darab

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E311081

Méreték és tömegek

Mélység	69 mm	Mélység (coll)	2.7165 inch
Magasság	98 mm	Magasság (coll)	3.8583 inch
Szélesség	17.8 mm	Szélesség (coll)	0.7008 inch
Nettó tömeg	32.7 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	5...96 %		

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint	2	MTTF	2665 a
SFF	86.02 %	λges	43
PFH, 1*10 ⁻⁹ óránként	10.7		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UL)	E311081	UL tanúsítvány	UL 497b Certificate - PDF/ E311081VOL1SEC2.pdf (application/pdf)
------------------------	---------	----------------	--

CSA védelmi adatok

D gázcsoport	IIA	A, B gázcsoport	IIC
C gázcsoport	IIB	Belső induktív ellenállás, max. LI	0 μH
Belső kapacitás, max. CI	4 nF	Bemenő feszültség, max. Ui	28 V

IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	2	Jelzőérintkező	UN 250 V AC 0,1 A 1CO, VSPC R-nél, VSPC VEZÉRLŐEGYSÉGGEL
Névleges feszültség (DC)	24 V	Névleges áram, IN	300 mA
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 1 kV/μs, jellemzően	80 V	Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-PE 1 kV/μs, jellemzően	40 V
Védelmi szint a kimeneti oldalon, vezeték-vezeték 8/20 μs, jellemzően	80 V	Feszültség típusa	DC

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Biztosíték	0,5 A	Térfigati ellenállás	4,7 Ω
Szabványok	IEC 61643-21	Követelmény kategória IEC 61643-21	C1, C2, C3, D1 szerint
Max. folytonos feszültség, U_c (DC)	28 V	Villám mérési áram, I_{imp} (10/350 μ s)	2,5 kA
Áramlökés-teherbírás, D1	2,5 kA 10/350 μ s	vezeték-vezeték	
Áramlökés-teherbírás, C3	100 A 10/1000 μ s	Áramlökés-teherbírás, C1	<1 kA 8/20 μ s
Impulzus alaphelyzetbe állítási kapacitás $\leq$ 30 ms		Villám mérési áram, I_{imp} (10/350 μ s)	2,5 kA
Villám mérési áram, I_{imp} (10/350 μ s)	2,5 kA	föld-PE	
vezeték-PE		Jelátviteli tulajdonságok (-3 dB)	4 MHz
Levezetőáram I_{max} (8/20 μ s) föld-PE	10 kA	Túlterhelés - meghibásodás üzemmód	2. üzemmód
Levezetőáram I_{max} (8/20 μ s) vezeték-PE	10 kA	Kisülési áram I_n (8/20 μ s) vezeték-vezeték	2,5 kA
Kisülési áram I_n (8/20 μ s) GND-PE	2,5 kA	Levezetőáram I_{max} (8/20 μ s) vezeték-vezeték	10 kA
		Áramtovábbítási kapacitás, C2	5 kA 8/20 μ s

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
-------------------------	-----	-----------------------	---

Általános adatok

Optikai működésjelzés	zöld = OK; piros = meghibásodott levezető - cserélje	Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás
Változat	figyelmeztető funkcióval / működéskijelzővel	Kivétel	sorkapocs, Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	narancssárga
Védelmi osztály	IP20	protected binary signals	4

A jóváhagyások további részletei

GOST tanúsítvány	GOST-Zertifikat - PDF/7950_n1-n4.pdf (application/pdf)
------------------	--

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Dugaszolható VSPC BASE-be
--------------------	---------------------------

Elektromos adatok

Feszültség típusa	DC
-------------------	----

Általános adatok

Pólusszám	2	Védelmi osztály	IP20
Szín	narancssárga		

IECEx/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate - pdf/VSPC.PDF (application/pdf)
-----------------	--

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	2. mód: Az az állapot, amikor az SPD feszültségszabályozó része rövidzárlatos volt az SPD-n belüli nagyon alacsony impedancia miatt. A vonal nem működik, a mérőberendezés azonban továbbra is védve van rövidzárlat ellen.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		


Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció	Túlfeszültség-védelmi dugó VSPC BASE 4SL R alapelemmel együtt történő használatra, négy közös földelésű huzalhoz, integrált állapotjelzővel és távfelügyeleti opcióval. Kétfokozatú védőáramkör a dugóban, durva védelemmel, leválasztó ellenállásokkal és finom védelemmel a jelhuzalok és a jeltestelés/testelés/föld között. A dugó és az alapelem mechanikus azonosítása a kapcsoló típusa és a névleges feszültség szerint. Védett dugó kódolótüskével és ellenprofilal az alapelemhez. A védett dugó szemmel történő azonosítása a védett kapcsolás típusa és a feszültség szint alapján. A dugót jelöléssel lehet ellátni.	Rövid specifikáció	Túlfeszültség-védelmi dugó VSPC BASE 4SL R alapelemmel együtt történő használatra, integrált állapotjelzővel és távfelügyeleti opcióval. Durva és finom közös módusú feszültségvédelem négy, közös földelésű huzal számára. Verzió: 24 V DC
-------------------	---	--------------------	---

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Drawings
Elektromos szimbólum


Circuit diagram

Cate- gory	Testing pulse	Surge voltage	Surge current	Pulse Type
C1	Quick- rising edge	0.5 - 2 kV with 1.2/50 µs	0.25 - 1 kA mit 8/20 µs	300 Surge voltage arrester
C2	Quick- rising edge	2 - 10 kV with 1.2/50 µs	1 - 5 kA mit 8/20 µs	10 Surge voltage arrester
C3	Quick- rising edge	≥ 1 kV with 1 kV/µs	10 - 100 A mit 10/10000 µs	300 Surge voltage arrester
D1	High power	≥ 1 kV	0.5 - 2.5 kA mit 10/350 µs	2 Arrester for lightning current and surge voltages

Discharge capacity



Komplettmodul

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tápellátó és figyelmeztető egység VSPC R levezetőkhöz



- Jelzőmodul minden VSPC-hez, állapotjelzővel
- Kábelszakadás/jelmegszakadás jelzése
- 20 - 31 V DC tápegység
- Feszültségmentes (földfüggetlen) érintkezők
- Működésjelző piros/zöld LED-del
- Funkcionális riasztások különböző jeltípusokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	VSPC CONTROL UNIT 24VDC	Változat
Rendelési szám	8972270000	Surge protection for instrumentation and control, with warning function / function indicator
GTIN (EAN)	4032248793488	
Qty.	1 ST	

V-TEST I ellenőrző eszköz VSPC-hez



V-TEST

- Vizsgálókészülék a PU I, PU II és VSPC sorozatú dugaszolható túlfeszültség-levezetők védelmi funkciójának ellenőrzéséhez
 - Az IEC 62305 szabvány megvalósításának eszköze (a rendszeres tesztelés tekintetében)
 - Egyszerűen használható készülék beépített akkumulátorral a helyszíni méréshez
 - LCD eredménykijelző
 - Kétnyelvű menü
 - A védőtasak és a tápegység tartozék
 - Felhasználóbarát navigáció német és angol nyelven
- A V-TEST egy kompakt, hordozható vizsgálókészülék a VARITECTOR (VSPC) dugaszolható, valamint a tápegységekhez való PU I és PU II túlfeszültség-levezetőkhöz.

A készülék használatával az IEC 62305-3 (DIN VDE 0185 3. rész) szerinti tesztelési ütemezésnek megfelelően vizsgálhatók a Weidmüller túlfeszültség-védőinek védelmi funkciói. A háttérvilágításos kijelzőn a vizsgálati eredményt „OK” vagy „Not OK” jelzi.

Általános rendelési adatok

Típus	V-TEST	Változat
Rendelési szám	8951860000	Villám- és túlfeszültség-védelem, Vizsgálóberendezés
GTIN (EAN)	4032248743100	
Qty.	1 ST	

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1854490000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, fehér
Qty.	1000 ST	

Közvetlen földelés



Alapelem a dugaszolható VSPC levezetőhöz, integrált PE talp impedanciafüggetlen VSPC BASE egységben. Biztonságosan kisüthető 20 kA (8/20 µs) és 2,5 kA (10/350 µs) értékig a PE felé.

Általános rendelési adatok

Típus	VSPC BASE 4SL R	Változat
Rendelési szám	8951750000	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248742998	
Qty.	1 ST	

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartókengyel




A VSPC sorozat dugaszolható levezető reteszelő mechanikája extra megbízhatóságot és javított tartós érintkezést hoz az erősen rezgő körülmények között.

Általános rendelési adatok

Típus	VSPC LOCKING CLIP	Változat
Rendelési szám	1317340000	Fastening element, Latches
GTIN (EAN)	4050118121179	
Qty.	100 ST	

Keresztösszekötők



A VSPC jelérintkezők keresztkötése gyorsan telepíthető. A keresztösszekötőket egyénileg, legfeljebb 10 VSPC R-el el lehet választani a riasztási funkció számára.

Általános rendelési adatok

Típus	QB 17,8/2	Változat
Rendelési szám	1309470000	
GTIN (EAN)	4050118111934	
Qty.	90 ST	

VSPC 4SL 24VDC R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Counterpart

Közvetlen földelés



Alapelem a dugaszolható VSPC levezetőhöz, integrált PE talp impedanciafüggetlen VSPC BASE egységben. Biztonságosan kisüthető 20 kA (8/20 µs) és 2,5 kA (10/350 µs) értékig a PE felé.

Általános rendelési adatok

Típus	VSPC BASE 4SL R	Változat
Rendelési szám	8951750000	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248742998	
Qty.	1 ST	

Közvetett földelés / lengő kialakítás szikraközzel, EX-alkalmazásokhoz is



Alapelem dugaszolható VSPC-levezetőkhöz. Integrált PE-talp az impedanciafüggetlen VSPC BASE elem aljában és levegő földelésű PE-csatlakozás (FG) integrált szikraközbiztonságos kisülés 20 kA (8/20 µs) és 2,5 kA (10/350 µs) értékig a PE felé. Földeletlen jeláramkörökhöz alkalmas.

Általános rendelési adatok

Típus	VSPC BASE 4SL FG R	Változat
Rendelési szám	8951760000	Surge protection, Flange-mounted housing, Flange-mounted housing
GTIN (EAN)	4032248743001	
Qty.	1 ST	