

VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 42, 10 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	0501300000
Tipo	VP 42-MS65
GTIN (EAN)	4008190007676
CPZ	25 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VP 42-K54

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	16 mm	Altezza (pollici)	0.6299 inch
Lunghezza	16 mm	Lunghezza (pollici)	0.6299 inch
Diametro	57 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	9 mm	Peso netto	45.48 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Dati Generali

Diametro testa	57.00 mm	O-ring	NBR
Silicone	No	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	PG
Materiale di base	ottone, nichelato	Diametro della guarnizione ad anello	54.00 mm
Guarnizione	NBR	Filettatura (esterna)	PG 42
Lunghezza filettatura	10 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

