


CLI R 02 F. CLI C 02-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio
N. d'ordine	0559900000
Tipo	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008190081645
CPZ	20 Pieza

CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	1.5 mm
Posizione verticale	150 mm
Larghezza	2 mm
Peso netto	0.47 g

Profondità (pollici)	0.0591 inch
Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza (pollici)	0.0787 inch

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	2
Versione	MultiPack
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Alogenri	Sì
Caratteri stampati	Numeri
Numero per rotolo	25

Tipo di stampa	Standard
Larghezza	2 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Colori	rosso
Materiale di base	POM
Industrie consigliate	Processo, Macchine
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

Segnafili e segnacavi

Alogenri	Sì
Sezione di collegamento cavo, min.	0.2 mm ²
Diametro esterno del conduttore, min.	1.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	0.2 - 1.5 mm ²

Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Diametro esterno conduttore	1.3 - 3 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02