

**CLI R 1-3 GE/SW U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Versione    | CableLine, Puntale di montaggio |
| N. d'ordine | <a href="#">0572901680</a>      |
| Tipo        | CLI R 1-3 GE/SW U               |
| GTIN (EAN)  | 4008 190007 133                 |
| CPZ         | 10 Pieza                        |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 5 mm   | Profondità (pollici) | 0.1968 inch |
| Posizione verticale | 3 mm   | Altezza (pollici)    | 0.1181 inch |
| Larghezza           | 4.2 mm | Larghezza (pollici)  | 0.1654 inch |
| Peso netto          | 2.11 g |                      |             |

## Temperature

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|   |                    |  |                               |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                  | Orientamento della stampa                | orizzontale                   |
| Tipo di stampa  | Standard           | Processo di stampa                       | impresso a caldo              |
| Versione  | MultiPack          | Larghezza                                | 4.2 mm                        |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-0                | Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C                         |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -30 °C             | Colori                                   | giallo                        |
| Alogeni   | Sì                 | Materiale di base                        | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Colore stampa   | nero               | Caratteri stampati                       | Lettere, maiuscole            |
| Industrie consigliate   | Processo, Macchine | Numero per rotolo                        | 25                            |
| Campo delle temperature di impiego                              | -30...80 °C        | Imprint                                  | U                             |

## Segnafile e segnacavi

|  |                         |                                       |                   |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni                                | Sì                      | Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 2.5 mm                  | Diametro esterno conduttore           | 2.5 - 5 mm        |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                       |                   |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |