

QL 2 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio, 309 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 46.00, Isolato: No, Larghezza: 78 mm
N. d'ordine	0247000000
Tipo	QL 2 SAKG46
GTIN (EAN)	4008190160210
CPZ	5 Pieza



QL 2 SAKG46



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Due form disk	0	Durfourdiak (uralliat)	0.0000 :1	
Profondità Profondità	6 mm 13 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch 0.5118 inch	
Posizione verticale	78 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	3.0709 inch	
Larghezza Peso netto	111.6 g	Largriezza (politci)	3.0703 IIICII	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforma con occuzio	no		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	Conforme con esenzione 6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24			
Aaltri dati tecnici				
Aditii dati tecilici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato	
Dati caratteristici del sistema	1			
Versione	Collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	CuSn	Colori	grigio	
Dati dimensionamento				
Corrente nominale	309 A			
Dimensioni				
Passo in mm (P)	46.00 mm			
Generale				
Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Classificazioni				
Classificazioni ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000489 EC000489	
Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489 EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 EC000489 27-14-11-40	
Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000489 EC000489 EC000489 27-14-11-40	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000489 EC000489 27-14-11-40 27-14-11-40	
Numero di poli Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC000489 EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 EC000489 27-14-11-40	

Data di creazione 08.11.2025 09:20:19 MEZ

Versione catalogo / Disegni