

BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione Vite di fissaggio (Morsetto), 5.00 mm, poliammide 66, Profondità: 8.5 mm, Larghezza: 8.5 mm, Posizione verticale: 45 mm N. d'ordine 0344400000 Tipo BFSC M5X45 PA/NA GTIN (EAN) 4008190029203 CPZ 50 Pieza		
Tipo BFSC M5X45 PA/NA GTIN (EAN) 4008190029203	Versione	
GTIN (EAN) 4008190029203	N. d'ordine	<u>0344400000</u>
	Tipo	BFSC M5X45 PA/NA
CPZ 50 Pieza	GTIN (EAN)	4008190029203
	CPZ	50 Pieza



BFSC M5X45 PA/NA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi	Comornic			
Difficusioni e pesi				
Profondità	8.5 mm	Profondità (pollici)	0.3346 inch	
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1.7716 inch	
Larghezza	8.5 mm	Larghezza (pollici)	0.3346 inch	
Diametro	5 mm	Peso netto	0.93 g	
Temperature				
Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	
Temperatura d'esercizio continuo, max.		remperatura d'esercizio continuo, min.	-50 C	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato	
Dati caratteristici del sistema				
Versione	per ponticello di collegamento trasversale			
Dati dei materiali				
Materiale di base	poliammide 66	Colori	naturale	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colori	riaturale	
Dimensioni	V Z			
Dimensioni				
Diametro	5 mm	Quota metrica filetto, esterna	5.00 mm	
Generale				
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Classificazioni				
ETIM C O	F0002040	ETIMA 7.0	FC002040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-90	LULAGG 14.0	21-20-03-80	
	2, 20000			

Data di creazione 04.11.2025 03:10:49 MEZ

Versione catalogo / Disegni