

**Illustrazione del prodotto**

Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiera e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Adattatore di prova (Morsetto), 0.75 mm <sup>2</sup> , 250 V, 6 A
N. d'ordine	<a href="#">1051260000</a>
Tipo	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
CPZ	25 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	30.3 mm	Profondità (pollici)	1.1929 inch
Posizione verticale	17 mm	Altezza (pollici)	0.6693 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	1.98 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

**Altri dati tecnici**

con perno d'arresto	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
---------------------	----	-------------------------	-------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Numero di potenziali	1	Numero di piani	1
----------------------	---	-----------------	---

**Dati dei materiali**

Materiale di base	PA 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	0.75 mm <sup>2</sup>	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	6 A	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	3.56 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.29 W			x

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	5.00 mm	Altezza con guida di supporto TS 35	68.2 mm
-----------------	---------	-------------------------------------	---------

**Generale**

Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Direzione di collegamento	laterale	Lunghezza di spellatura	8 mm
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Numero di collegamenti	1

**Dati tecnici**

Campo di sezioni, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Campo di sezioni, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile 1 mm <sup>2</sup> con terminali DIN 46228/1, max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 1 mm <sup>2</sup> max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm <sup>2</sup> min.		Sezione di collegamento, semirigida, 1.5 mm <sup>2</sup> max.	
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	1 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

**Accessori****CTX / HTG / HTX**

Pinza crimpatrice per connettori coassiali  
• cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità  
• possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HTG 58	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9012000000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, Crimpatura
GTIN (EAN)	4008190118372	esagonale
CPZ	1 ST	