

TST 10 SAKC10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Diversamente dalle morsettiere con leva di sezionamento integrata, le nostre spine di sezionamento possono essere completamente staccate o rimosse dalla morsettiera e dalla rispettiva applicazione e offrono una soluzione alternativa flessibile ai nostri sezionatori standard.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Piede di montaggio per guida di supporto, nero, poliammide 66, without, Larghezza: 9.85 mm |
| N. d'ordine | 0462700000 |
| Tipo | TST 10 SAKC10 |
| GTIN (EAN) | 4008190124113 |
| CPZ | 20 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 50.8 mm | Profondità (pollici) | 2 inch |
| Posizione verticale | 9.85 mm | Altezza (pollici) | 0.3878 inch |
| Larghezza | 9.85 mm | Larghezza (pollici) | 0.3878 inch |
| Peso netto | 3.75 g | | |

Temperature

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd |

Altri dati tecnici

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

Dati caratteristici del sistema

| | |
|----------|-----------------------|
| Versione | per guide di supporto |
|----------|-----------------------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--------|------|
| Materiale di base | poliammide 66 | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | | |

Dimensioni

| | |
|-----------------------|---------|
| Filettatura (interna) | without |
|-----------------------|---------|

Generale

| | | | |
|-------------------------|-------------------|--|--------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
|-------------------------|-------------------|--|--------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |