

**DQS 2 PS2.3 O.BATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La spina per componenti viene utilizzata per integrare un componente elettrico in una morsettiera di sezionamento. Dopo aver saldato il componente elettronico, la spina può essere integrata nell'area di disconnessione dei nostri morsetti sezionatori e quindi cambia il morsetto sezionatore in un morsetto modulare con componente elettronico integrato.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore (Morsetto), 6 mm <sup>2</sup> , Numero di collegamenti: 1, Numero di poli: 2, Larghezza: 6 mm |
| N. d'ordine        | <a href="#">0471660000</a>                                                                               |
| Tipo               | DQS 2 PS2.3 O.BATE                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4008190051327                                                                                            |
| CPZ                | 20 Pieza                                                                                                 |
| Stato consegna     | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                                                      |
| Disponibile fino a | 2025-12-31T00:00:00+01:00                                                                                |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 40.5 mm | Profondità (pollici) | 1.5945 inch |
| Posizione verticale | 12 mm   | Altezza (pollici)    | 0.4724 inch |
| Larghezza           | 6 mm    | Larghezza (pollici)  | 0.2362 inch |
| Peso netto          | 3.17 g  |                      |             |

## Temperature

|                                        |               |                                        |        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente                   | -5 °C...40 °C | Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C        |                                        |        |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4 |

## Altri dati tecnici

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio                | innestato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Esecuzione a prova di esplosione | No        | Tipo di montaggio       | innestato         |

## Dati caratteristici del sistema

|          |                |
|----------|----------------|
| Versione | Modulo a diodi |
|----------|----------------|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | beige |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

## Dati dimensionamento

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Sezione di dimensionamento | 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-------------------|

## Dimensioni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Passo in mm (P) | 12.00 mm |
|-----------------|----------|

## Generale

|                                          |        |                         |                   |
|------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli                           | 2      | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C |                         |                   |

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Numero di collegamenti | 1 |
|------------------------|---|

**Dati tecnici****Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |