

CLI O 30-3 GE/SW R MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm² a max. 4,0 mm² sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente. Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 5 mm, 3 x 6 mm, giallo |
| N. d'ordine | 0648201671 |
| Tipo | CLI O 30-3 GE/SW R MP |
| GTIN (EAN) | 4008 190067809 |
| CPZ | 200 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 6 mm | Profondità (pollici) | 0.2362 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0.1181 inch |
| Larghezza | 6 mm | Larghezza (pollici) | 0.2362 inch |
| Peso netto | 0.05 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | Orientamento della stampa | orizzontale |
| Tipo di stampa | Standard | Processo di stampa | impresso a caldo |
| Versione | MultiPack | Larghezza | 6 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | Colori | giallo |
| Alogeni | Sì | Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Colore stampa | nero | Caratteri stampati | Lettere, maiuscole |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Imprint | R | | |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 3 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 4 mm | Diametro esterno conduttore | 4 - 5 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 3 - 4 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |



Come da figura