

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I kit HDC sono gruppi standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica di innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di altri ausili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Dimensioni di installazione: 4, Poli: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, alluminio pressofuso, M 25
N. d'ordine	<u>1061740000</u>
Tipo	HDC KIT HE-P 10.111 M
GTIN (EAN)	4032248816422
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC002943

EC002943

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Conforme 446.16 g -40 °C 100 °C odotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiun bfb1c983-6f18-4ba4-890	m perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 7-38aad6aee076	
-40 °C 100 °C Dedotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiun		
-40 °C 100 °C Dedotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiun		
-40 °C 100 °C Dedotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiun		
-40 °C 100 °C Dedotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiui		
-40 °C 100 °C Dedotto Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiui		
Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiui		
Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiui		
Conforme con esenzione 6c Lead 7439-92-1, Potassiui		
6c Lead 7439-92-1, Potassiur		
6c Lead 7439-92-1, Potassiur		
Lead 7439-92-1, Potassiur		
alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
		HE
innestata)	Serie	TIL
Acciaio, inossidabile		
M 25	Tino di collegamento	PUSH IN
		RAL 7035
4		10.12.7.000
10	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite
		M 25
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	HE
500 V	Corrente di dimensionamento (DIN EN	16 A
4		
DUCLIN	Discounting district P	4
		4 0.5 mm²
		0.5 mm²
	iviateriale di dase	alluminio pressofuso
•		_
	IP65 (in condizione innestata) Acciaio, inossidabile M 25 4 4 alluminio pressofuso	Serie

Data di creazione 15.11.2025 04:19:59 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Versione catalogo / Disegni

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC002943

EC002943





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

2-92	27-44-02-92	ECLASS 9.0	EC002943	ETIM 10.0
2-92	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-01-90	ECLASS 9.1
2-92	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0
2-92	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0
			27-44-02-92	ECLASS 15.0
			27-44-02-92	ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

HDC COS



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC COS 16	Versione
N. d'ordine	<u>1431000000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190052706	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC COS 24	Versione
N. d'ordine	1430900000	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190077228	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC COS 32	Versione
N. d'ordine	<u>1430800000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190176181	
CPZ	1 ST	

SPB



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SPB-M 3	Versione
N. d'ordine	<u>1203600000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco
GTIN (EAN)	4008190120047	
CPZ	100 ST	

Data di creazione 15.11.2025 04:19:59 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4