

SFC 2.5/12 MC NE BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix Clip unisce due vantaggi: l'esclusivo meccanismo di chiusura offre l'affidabilità di un marcatore chiuso e la facilità d'installazione di un marcatore aperto. Il meccanismo di chiusura a clip consente la rapida e pratica installazione del marcatore anche dopo il cablaggio del conduttore. Le SlimFix Clip sono ideali per conduttori e cavi con diametro esterno max. di 5 mm. L'ampia superficie di siglatura (fino a 30 mm) consente l'inserimento di lunghe stringhe di caratteri. Il materiale è esente da alogeni e presenta una classificazione d'infiammabilità V2.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
 - Classe d'infiammabilità V2
 - Montaggio veloce, senza utensili
 - Marcatori nel collaudato formato MultiCard
 - Disponibilità nelle altezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 4 - 6 mm, 12 x 9.3 mm, blu
N. d'ordine	1062030000
Tipo	SFC 2.5/12 MC NE BL
GTIN (EAN)	4032248811762
CPZ	120 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	9.1 mm	Profondità (pollici)	0.3583 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Larghezza	9.3 mm	Larghezza (pollici)	0.3661 inch
Peso netto	0.76 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.005 kg CO2 eq.	

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6		
Tipo di stampa	Neutro		
Larghezza	9.3 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	blu		
Alogeni	No		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Dimensioni del campo di siglatura	12 x 5.8 mm		
Industrie consigliate stampante compatibile	Macchine PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	10 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	6 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	4 mm	Diametro esterno conduttore	4 - 6 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	4 - 10 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni

