

**WTW WTL6/1 DB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le piastre divisorie e le piastre terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastre divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastre terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 65 mm, Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid
N. d'ordine	<a href="#">1068400000</a>
Tipo	WTW WTL6/1 DB
GTIN (EAN)	4008 19009 1996
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	44.5 mm	Profondità (pollici)	1.752 inch
Posizione verticale	65 mm	Altezza (pollici)	2.5591 inch
Larghezza	1.5 mm	Larghezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	5.13 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
------------	----	-------------------------	-----------------------------

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra intermedia
----------	--------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

## Generale

Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-----------------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		