



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto















1



L'elemento laterale della custodia CH20M vi offre l'opzione di una struttura individuale che può essere adattata in modo flessibile alle vostre esigenze. Un vantaggio particolarmente pratico è che gli slot non richiesti possono essere semplicemente chiusi con coperture. Questo assicura non solo un aspetto pulito e ordinato, ma protegge anche dalla polvere e da altre influenze ambientali. Sfruttate i vantaggi della versatilità della custodia CH20M per realizzare i vostri progetti in modo efficiente e secondo le vostre idee!

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento laterale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Elemento laterale, Larghezza: 12.5
	mm
N. d'ordine	<u>1104210000</u>
Tipo	CH20M12 S PSCSC BK 2010
GTIN (EAN)	4032248878772
CPZ	14 Pieza



## **CH20M12 S PSCSC BK 2010**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			_	
Profondità	105.5 mm	Profondità (pollici)	4.1535 inch	
Posizione verticale	22.8 mm	Altezza (pollici)	0.8976 inch	
Larghezza	12.5 mm	Larghezza (pollici)	0.4921 inch	
Peso netto	7.76 g	angrieza (pomer)	0.1021	
Temperature			'	
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 °C	
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa	campo delle temperature di imprego	40120 0	
Conformità ambientale del pr	odotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati del materiale				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30	
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato	
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI	
Dati generali				
Colori	nero	Grado di protezione	IP20 installato	
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20M12 B BK/OR 2010	
Colabilità	No	equipaggiamente, vear gir articon chatt		
Caratteristiche del componer	nte			
Apertura integrata come preparazione per porta funzionale	No	Numero di poli, max.	2	
Numero di aperture di ventilazione	2	Numero di prese per connettori femmina 1		
Numero di livelli di collegamento	1			
Classificazioni				
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031	
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031	
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92	
ECLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02	

Versione catalogo / Disegni

## **CH20M12 S PSCSC BK 2010**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Illustrazione del prodotto



## Illustrazione del prodotto



## Disegno quotato





