

**HDC IP68 16B FRAME M6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP66, IP68, IP69, in stato collegato, Controtelaio, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | <a href="#">1110910000</a>   |
| Tipo        | HDC IP68 16B FRAME M6  |
| GTIN (EAN)  | 4032248886975  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                      |        |                        |             |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profondità           | 129 mm | Profondità (pollici)   | 5.0787 inch |
| Posizione verticale  | 14 mm  | Altezza (pollici)      | 0.5512 inch |
| Larghezza            | 58 mm  | Larghezza (pollici)    | 2.2835 inch |
| Altezza di fissaggio | 32 mm  | Larghezza di fissaggio | 103 mm      |
| Peso netto           | 66 g   |                        |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio diesel                    |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Instabile                      |
|                    | Sostanza           | Acqua                          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
| Sostanza           | UV                 |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |
| Sostanza           | Ozono              |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |

## Dati generali

Superficie non trattato Grado di protezione IP66, IP68, IP69, in stato collegato

## Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2 103 mm Entrata cavo No  
Lunghezza, custodie 129 mm Altezza Custodia B 14 mm

## HDC IP68 16B FRAME M6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Esecuzione

|   |                                    |                         |                     |
|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Pressacavi, numero                            | 0                                  | Dimensione entrate cavi | none                |
| Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore                    | Copertura               | senza coperchio     |
| Numero entrate cavo laterali                  | 0                                  | Esecuzione custodia     | Controtelaio        |
| Esecuzione sistema di chiusura                | Collegamento a staffa di serraggio | Forma                   | Standard            |
| Dimensioni di installazione                   | 6                                  | Entrata cavo            | No                  |
| Tipo  | Base passante (mont. in feritoia)  | Guarnizione             | nessuna sigillatura |
| Colore (RAL)                                  | RAL 7001, RAL 9005                 | BG                      | 6                   |
| Adatti per ModuPlug®                          | Sì                                 |                         |                     |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC IP68 16B FRAME M6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

