

TOS 230VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Come da figura

- 1 contatto NA (transistor bipolare)
- Larghezza 6,4 mm
- Corrente d'uscita 0,1 A DC
- Singolo ingresso di tensione multiplo da 24 a 230 V UC
- Tensioni d'ingresso da 12 V DC a 230 V UC con siglatura colorata: AC: rosso, DC: blu, UC: bianco

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | TERMSERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 230 V UC $\pm 10\%$, Tensione di commutazione nominale: 3...48 V DC, Corrente permanente: 0,1 A, Collegamento a vite |
| N. d'ordine | 1126990000 |
| Tipo | TOS 230VUC 48VDC0,1A |
| GTIN (EAN) | 4032248908820 |
| CPZ | 10 Pieza |

TOS 230VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E141197

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 87.8 mm | Profondità (pollici) | 3.4567 inch |
| Posizione verticale | 89.6 mm | Altezza (pollici) | 3.5276 inch |
| Larghezza | 6.4 mm | Larghezza (pollici) | 0.252 inch |
| Peso netto | 32.4 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------|--|
| Temperatura di magazzino | -40 °C...70 °C | Temperatura ambiente | -20 °C...60 °C |
| Temperatura d'esercizio | | Umidità | 5-95 % umidità rel., Tu= 40°C, senza condensazione |

Probabilità di guasto

MTTF 1197 a

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

Dati di dimensionamento UL

| | | | |
|--|--------|-----------------------------------|--|
| Temperatura ambiente (operativa), max. | 60 °C | Sezione di collegamento AWG, min. | AWG 26 |
| Sezione di collegamento AWG, max. | AWG 14 | Tipo di cavo | conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame |
| Coppia di serraggio, max. | 0.4 Nm | Grado di lordura | 2 |

lato di comando

| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Tensione nominale | 230 V UC ±10% | Flusso di comando nominale | 3.5 mA AC (±5 %), 2.9 mA DC (±5 %) |
| Potenza nominale | 670 mW, 805 mVA | Indicatore di stato | LED verde |
| Circuito di protezione | Raddrizzatore | Frequenza d'ingresso | 3 Hz |
| La tensione bobina del relè sostitutivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento | Si | Tensione bobina del relè sostitutivo | 60 V DC |

Lato di carico

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Tensione di commutazione nominale | 3... 48 V DC | Corrente permanente | 0.1 A |
| Corrente di commutazione nominale | 100 mA | Ritardo all'inserzione | <7 ms |

TOS 230VUC 48VDC0,1A
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Dati tecnici

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|
| Ritardo alla disinserzione | <10 ms | Caduta di tensione con carico max. | ≤ 1 V |
| Corrente di dispersione | <10 µA | Corrente di commutazione min. | 500 µA |
| A prova di cortocircuito | No | Circuito di protezione lato di carico | Diodo a corsa libera |
| Tipo di contatto | 1 NO contact (Bipolar transistor) | frequenza di commutazione max. (tensione di comando AC) | 3 Hz |
| frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC) | 3 Hz | | |

Dati generali

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------|--|
| Guida equipaggiata | TS 35 | | |
| Tasto di prova disponibile | No | | |
| Colori | nero | | |
| Componente classe d'infiammabilità UL94 | Componente | Custodia | |
| | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 | |
| | Componente | Clip di bloccaggio | |
| | Classe d'infiammabilità UL94 | V-0 | |

Cordinazione di isolamento

| | | | |
|--|------------------|---|------------------|
| Tensione nominale | 300 V | Grado di lordura | 2 |
| Classe di sovratensione | III | Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico | ≥ 5.5 mm |
| Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico | 2,5 kVeff | Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto | 4 kVeff / 1 min. |
| Tensione impulsiva massima | 6 kV (1,2/50 µs) | Grado di protezione | IP20 |

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

| | | | |
|----------------------|------------|----------------------------|---------|
| N° certificato (DNV) | TAA00001E5 | N° Certificato (cULus) | E141197 |
|----------------------|------------|----------------------------|---------|

Dati di collegamento

| | | | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Tecnica di collegamento cavi | Collegamento a vite | Lunghezza di spellatura, collegamento di 8 mm dimensionamento | |
| Coppia di serraggio, max. | 0.4 Nm | Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento | 1.5 mm ² |
| Campo di sezioni, min. | 0.14 mm ² | Campo di sezioni, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 0.14 mm ² | Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) | AWG 26 | Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) | AWG 14 |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.14 mm ² min. | | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2.5 mm ² max. | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 26 min. (AWG) | | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 14 max. (AWG) | |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. | 0.25 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. | 0.25 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. | 2.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. | 1 mm ² |
| Dimensione lama | Gr. PH0 | | |

Classificazioni


| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001504 | ETIM 9.0 | EC001504 |
| ETIM 10.0 | EC001504 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-37-16-04

Schema elettrico




Dimensional drawing



Miscellaneous

Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Codici dei modelli

Accessori

Parete di separazione



Versatili pareti di separazione

Le pareti di separazione possono essere usate per raggruppare insieme i segnali in modo visivo, per isolare i moduli elettricamente e per inserire cartellini di siglatura per una migliore panoramica. Questo li rende un accessorio particolarmente versatile. Le pareti di separazione aumentano le distanze di compensazione e superficiale tra due moduli, aumentando in questo modo la tensione di isolamento di dimensionamento tra due moduli fino a 600 V. Doppie pareti di separazione possono essere contrassegnate con i marcatori WAD5 o WS10/5 e permettere i collegamenti trasversali. L'installazione è semplificata grazie ai fori per estrarre individualmente i canali dei collegamenti trasversali.

- Le pareti di separazione dividono in modo visivo i gruppi uno dall'altro
- Rientranze per estrarre separatamente i canali dei collegamenti trasversali
- Le pareti di separazione isolano due moduli l'uno dall'altro aumentando le distanze di compensazione e superficiale fino a 600 V

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Tipo | TW TXS/TXZ R3.2 | Versione | |
| N. d'ordine | 1240800000 | TERMSERIES, Parete di separazione | |
| GTIN (EAN) | 4050118028188 | | |
| CPZ | 10 ST | | |

Modulo di alimentazione



Moduli di alimentazione a ingombro minimo

I terminali di alimentazione di Weidmüller attivano potenziali per essere alimentati all'ingresso, ad esempio potenziali neutri o negativi, o potenziali commutati per essere alimentati all'uscita. Oltre ai collegamenti trasversali perfettamente aderenti della famiglia TERMSERIES, il collegamento dei cavi sui moduli a relè rimane libero per gli attuatori o i sensori. Non sono necessari morsetti componibili passanti aggiuntivi, con tanto spazio risparmiato sul quadro elettrico. Allo stesso tempo, il cablaggio è semplificato poiché non sono necessari terminali doppi per l'alimentazione del potenziale.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | TXP SUPPLY | Versione | |
| N. d'ordine | 2618940000 | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , | |
| GTIN (EAN) | 4050118667592 | Corrente permanente: 10 A, PUSH IN | |
| CPZ | 10 ST | | |

TOS 230VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | TXS SUPPLY | Versione |
| N. d'ordine | 1240780000 | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028140 | Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TXZ SUPPLY | Versione |
| N. d'ordine | 1240790000 | TERMSERIES, Modulo di alimentazione, Numero di contatti: 5, , |
| GTIN (EAN) | 4050118028164 | Corrente permanente: 10 A, Molla autobloccante |
| CPZ | 10 ST | |

neutra



I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WS 10/6 M MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1818400000 | WS, Terminal marker, 10 x 6 mm, Passo in mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Allen-Bradley, bianco |
| CPZ | 600 ST | |

ZQV

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1193670000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4032248976638 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1193680000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4032248976454 | |
| CPZ | 10 ST | |

TOS 230VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE | Versione |
| N. d'ordine | 1193690000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4032248976645 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1446140000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118251074 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1390350000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118190793 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1391620000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118191813 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT | Versione |
| N. d'ordine | 1446090000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118250886 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT | Versione |
| N. d'ordine | 1391640000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118191660 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT | Versione |
| N. d'ordine | 1391610000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118191783 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW | Versione |
| N. d'ordine | 1446040000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118251067 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW | Versione |
| N. d'ordine | 1391630000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118191776 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW | Versione |
| N. d'ordine | 1391600000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118191806 | |
| CPZ | 10 ST | |

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciavite con intaglio a croce, tipo Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDK PHO X 60 | Versione |
| N. d'ordine | 2749400000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, 60 mm, Spessore della lama (A): 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118895629 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | SDIK PHO X 60 | Versione |
| N. d'ordine | 2749880000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 0 mm, 60 mm, Spessore della lama (A): 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118897081 | |
| CPZ | 1 ST | |

Cacciavite a lama



Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | SDS 0.6X3.5X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749340000 | Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | |
| CPZ | 1 ST | |

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Versione |
| N. d'ordine | 2749610000 | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | |
| CPZ | 1 ST | |

Accessori

Collegamenti trasversali



Collegamenti trasversali regolabili

Aumenta la flessibilità dei collegamenti trasversali Il collegamento trasversale TERMSERIES ((TCC) permette collegamenti trasversali regolabili individualmente con un massimo di 51 poli. Il numero massimo di poli collegabili è stato aumentato di 32 poli. Il materiale della spellatura può essere accorciato alla lunghezza desiderata molto semplicemente. I collegamenti trasversali convincono grazie alla semplicità di gestione e alla loro visibilità, oltre che alle possibilità universali di collegamento. Una rete aggiuntiva impedisce alla molla di deformarsi durante il montaggio.

- Collegamenti trasversali regolabili individualmente con 51 poli
- Barra aggiuntiva per evitare la deformazione della molla
- Collegamenti trasversali ampliati fino a 32 poli
- Resistenza alle vibrazioni

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | TCC 6.4/51 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2556410000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566925 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/51 OR | Versione |
| N. d'ordine | 2556370000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566680 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/51 BL | Versione |
| N. d'ordine | 2556450000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566963 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/51 BK | Versione |
| N. d'ordine | 2556490000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118567007 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/2 OR | Versione |
| N. d'ordine | 2556350000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566826 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/2 BL | Versione |
| N. d'ordine | 2556430000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566949 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/2 BK | Versione |
| N. d'ordine | 2556470000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566987 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/10 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2556400000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566918 | |
| CPZ | 10 ST | |

TOS 230VUC 48VDC0,1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | TCC 6.4/10 OR | Versione |
| N. d'ordine | 2556360000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566673 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/10 BL | Versione |
| N. d'ordine | 2556440000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566956 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/10 BK | Versione |
| N. d'ordine | 2556480000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566994 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 12.8/26 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2556420000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566932 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 12.8/26 OR | Versione |
| N. d'ordine | 2556380000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566697 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 12.8/26 BL | Versione |
| N. d'ordine | 2556460000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566970 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 12.8/26 BK | Versione |
| N. d'ordine | 2556500000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118567014 | |
| CPZ | 10 ST | |
| Tipo | TCC 6.4/2 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2556390000 | TERMSERIES, Collegamento trasversale |
| GTIN (EAN) | 4050118566901 | |
| CPZ | 10 ST | |