


FAD CTLX HE40 32DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Adattatori frontali per schede Control-Logix di Rockwell con connettori a 20 e 36 poli. La tensione di alimentazione può essere direttamente alimentata all'adattatore frontale e distribuita in comune o singolarmente per byte (8 segnali).

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Interfaccia, FAD, Specifico, Connettori a norma IEC 60603-13 / DIN 41651 40p
N. d'ordine	1127940000
Tipo	FAD CTLX HE40 32DI
GTIN (EAN)	4032248909452
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto

FAD CTLX HE40 32DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4.3307 inch
Lunghezza	34.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.3583 inch
Peso netto	1371.51 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40...60 °C	Temperatura d'esercizio	-25...50
--------------------------	-------------	-------------------------	----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati per il collegamento

Connettori di alimentazione	SL/BLZ 3.5 mm	Collegamento alla scheda	1756-IB32
Collegamento (lato campo)	Connettori a norma IEC 60603-13 / DIN 41651 40p	Collegamento a PLC	Rockwell Control-Logix

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	30 V AC / 60 V DC	Corrente max. per canale	1 A
Corrente max. per Byte	2 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Controllo resistenza agli impulsi	0.5 kV	Tensione di prova isolamento AC	0.35 kV

Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Campo di serraggio, min.	0.08 mm ²
Campo di serraggio, max.	1.5 mm ²	Fisso, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Fisso, max. H05(07) V-U	1.5 mm ²	Flessibile, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flessibile, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flessibile con boccola, max.	1.5 mm ²
Sezione del conduttore, min. AWG	AWG 28	Sezione del conduttore, max. AWG	AWG 14
Coppia di serraggio, min.	0.2 Nm	Coppia di serraggio, max.	0.25 Nm
Lunghezza di spellatura	6 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

