THM ET S7 50/25 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli SIMATIC ET 200S e S7 di Siemens.

Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM. Le etichette possono essere separate facilmente La stampante THM MultiMark assicura una stampa ad elevata resistenza

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 50 x 25 mm, Siemens, turchese
N. d'ordine	<u>1161780000</u>
Tipo	THM ET S7 50/25 TU
GTIN (EAN)	4032248950911
CPZ	1 Pieza



THM ET S7 50/25 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	,		
Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1.9685 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0.9842 inch
Peso netto	732 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -50...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Processo di stampa	Trasferimento termico	
Versione	esente da alogeni	
Larghezza	25 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	НВ	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	
Colori	turchese	
Alogeni	No	
Materiale di base	polipropilene	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina
Approvazione secondo UL 969	No	
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-50100 °C	
Applicazione / Produttore	Siemens	
Numero per rotolo	1250	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Data di creazione 11.11.2025 12:27:10 MEZ

Versione catalogo / Disegni 2



Disegni

THM ET S7 50/25 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM ET S7 50/25 TU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

RIBBON MM 110/360 SW Tipo N. d'ordine 2005070000 Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390049

CPZ 1 ST Versione

Data di creazione 11.11.2025 12:27:10 MEZ

4 Versione catalogo / Disegni