

A2LCS/25/M25-M25F-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I pressacavi di tipo A2LC sono adatti a un cavo non armato, presentano una filettatura femmina di raccordo e mantengono una protezione a prova di fiamma Ex d e contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	A2LC (pressacavo non armato per zone Ex e/d Klippon con filettatura di collegamento della canna), Pressacavo, diritto, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13,5 - OD max. 20 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	1187210000
Tipo	A2LCS/25/M25-M25F-WM
GTIN (EAN)	4050118081138
CPZ	12 Pieza

A2LCS/25/M25-M25F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	53.8 mm	Altezza (pollici)	2.1181 inch
Larghezza	39.5 mm	Larghezza (pollici)	1.5551 inch
Lunghezza	69.8 mm	Lunghezza (pollici)	2.748 inch
Peso netto	248 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	20 mm	Diametro cavo, esterno, min.	13.5 mm
O-ring	Silicone	Coppia di serraggio	45 Nm
Silicone	Sì	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogenici	No	Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Apertura della chiave 1	36 mm	Apertura della chiave 2	36 mm
Grado di protezione	IP66, IP68	Pressacavo	M 25
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Inserto di tenuta stagna	Silicone
Guarnizione	Silicone	Filettatura (esterna)	M 25 x 1,5
Lunghezza filettatura	16 mm	Grandezza filettatura canalina (metrica)	M25
Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
Nº certificado (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X		

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

A2LCS/25/M25-M25F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SKMUS M25-W	Versione
N. d'ordine	1185700000	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 25, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118269963	Acciaio inox 1.4404
CPZ	240 ST	

Guarnizione piatta in nylon - GWDR**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GWDR M25-W	Versione
N. d'ordine	1185620000	in stato chiuso, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
CPZ	100 ST	