



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, Multimode, LC-Duplex-LC-Duplex, arancione, Diametro nucleo 50 µm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 50 µm, PVC, 2 m
N. d'ordine	<u>1062570000</u>
Tipo	IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X
GTIN (EAN)	4032248813247
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni					
ROHS	Conforme				
Dimensioni e pesi					
Lunghezza	2 m	Lunghezza (pollici)	78.7402 inch		
Peso netto	37 g		-		
Temperature					
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C75 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C75 °C		
Temperatura di magazzinaggio Temperatura di posa	-5 °C50 °C	Temperatura d'esercizio	-5 675 6		
Conformità ambientale del	prodotto				
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme Lead 7439-92-1				
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a				
Norme					
C	IFO 017F4 20				
Connettori a norma	IEC 61754-20				
Standard generali					
Connettori a norma	IEC 61754-20				
Connettore maschio dx					
Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
Connettore maschio sx					
Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate				
LWL					
T: 1: C1	005 M III 000		40.7 IP // 050		
Tipo di filo	GOF, Multimode, OM2	Smorzamento	≤ 2,7 dB/km a 850 nm, ≤ 0,7 dB/km a 1300 nm		
Gamma	≥ 600 MHz*km a 850 nm, ≥ 1200 MHz*km a 1300 nm				
Proprietà meccaniche e del	materiale dei cavi				
Raggio di curvatura min, ripetuto	60 mm	Raggio di curvatura min., una sola volta	30 mm		
Spina di collegamento		gg.c a. ca. vacara min, and cold volta			
-pa. coeguinoitto					
Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di	Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di		

Data di creazione 13.11.2025 03:14:49 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	collegamento, Plastica, non schermate		collegamento, Plastica non schermate
Struttura del cavo			
Diametro guaina	3*6 mm	Colore della guaina	arancione
Denominazione secondo norma	I-V(ZN)Y	Materiale rivestimento	PVC
Struttura cavo	ZIPCORD	Rivestimento primario	245.00 μm
Diametro nucleo	50 μm		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002607 EC002607	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002607 EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002607 EC002607	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002607 27-06-10-03
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002607 EC002607 27-06-10-03	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002607 27-06-10-03 27-06-10-03

Versione catalogo / Disegni






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

V0 material



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità VO/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS VO	Versione
N. d'ordine	<u>1689470001</u>	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190872571	
CPZ	160 ST	
Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS VO	Versione
N. d'ordine	<u>1730560001</u>	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190954611	
CPZ	160 ST	

Versione catalogo / Disegni 5