

**VPS M20-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I tappi della serie VP permettono di chiudere gli ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VP (tappo filettato per zone Ex Klippon con testa a fungo), Tappi di chiusura, diritto, M 20 x 1,5, 16 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<a href="#">1188700000</a>
Tipo	VPS M20-EX W
GTIN (EAN)	4050118078138
CPZ	24 Pieza

**VPS M20-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	21.5 mm	Altezza (pollici)	0.8465 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Lunghezza	21.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.8465 inch
Diametro	20 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	15 mm	Peso netto	50 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati Generali**

Diametro testa	27.00 mm	O-ring	Silicone
Coppia di serraggio	40 Nm	Silicone	Si
Passo del filetto	1.5 mm	Alogen	esente da alogen
Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Resistenza agli urti	7.00 J
Grado di protezione	IP66, IP68	Pressacavo	M 20
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Diametro della guarnizione ad anello	20.00 mm
Filettatura (esterna)	M 20 x 1,5	Lunghezza filettatura	16 mm
Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio
Esagono incassato	10 mm		

**Numeri certificati pressacavo**

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
Nº certificado (IECEX)	IECEXTSPS16.0004X		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05

## VPS M20-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

---

ECLASS 15.0

27-14-08-05

---

**VPS M20-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SKMUS M20-W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1185690000</a>	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 20, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118233742	Acciaio inox 1.4404
CPZ	240 ST	

**Guarnizione piatta in nylon - GWDR****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GWDR M20-W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1185610000</a>	in stato chiuso, M 20, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078305	
CPZ	100 ST	