

**Illustrazione del prodotto**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 57 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 16.00, Isolato: Sì, Larghezza: 13 mm
N. d'ordine	<a href="#">1068000000</a>
Tipo	WQV 35-10/6/4
GTIN (EAN)	4008190141011
CPZ	10 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	41.5 mm	Profondità (pollici)	1.6339 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza	13 mm	Larghezza (pollici)	0.5118 inch
Peso netto	11.35 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti
----------	--------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	PA 66	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	57 A
-------------------	-------	-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	16.00 mm
-----------------	----------

**Generale**

Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Coppia di serraggio, max.	1.2 Nm	Coppia di serraggio, min.	0.6 Nm
---------------------------	--------	---------------------------	--------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**Accessori****Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali**

- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
CPZ	1 ST	