

WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Come da figura

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Piastra terminale per morsetti, Beige scuro, Posi- zione verticale: 45.4 mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid, bloccabile: No
N. d'ordine	<u>1070000000</u>
Tipo	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA
GTIN (EAN)	4008190191221
CPZ	20 Pieza



WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi		_	
Profondità	45 mm	Profondità (pollici)	1.7716 inch
Posizione verticale	45.4 mm	Altezza (pollici)	1.7874 inch
Larghezza	5.08 mm	Larghezza (pollici)	0.2 inch
Peso netto	2.75 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.031 kg CO2eq.	
Aaltri dati tecnici			
bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Materiale di base Classe d'infiammabilità UL 94	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'inflammabilità OL 94	V-0		
Generale			_
Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33
ECLASS 14.0	27-14-11-33	ECLASS 15.0	27-25-03-01
LOD 100 17.0	27 20 00 01	202700 10.0	27-20-00-01

Versione catalogo / Disegni