

**VPS-HEX M63-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I tappi della serie VP permettono di chiudere gli ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VP-HEX (tappo filettato per zone Ex Klippon con testa esagonale), Tappi di chiusura, diritto, M 63 x 1,5, 16 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<a href="#">1219080000</a>
Tipo	VPS-HEX M63-EX W
GTIN (EAN)	4050118237047
CPZ	4 Pieza

## VPS-HEX M63-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	83 mm	Larghezza (pollici)	3.2677 inch
Lunghezza	22 mm	Lunghezza (pollici)	0.8661 inch
Diametro	63 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	15 mm	Peso netto	318.32 g

#### Temperature

Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati Generali

O-ring	Silicone	Coppia di serraggio	115 Nm
Silicone	Sì	Passo del filetto	1.5 mm
Alogenici	esente da alogenici	Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Resistenza agli urti	7.00 J	Apertura della chiave 1	75 mm
Grado di protezione	IP66, IP68	Pressacavo	M 63
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Diametro della guarnizione ad anello	63.00 mm
Filettatura (esterna)	M 63 x 1,5	Lunghezza filettatura	16 mm
Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio

#### Numeri certificati pressacavo

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
N° certificato (IECEx)	IECExTPS16.0004X		

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**VPS-HEX M63-EX W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dadi in acciaio inox, finitura naturale**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SKMUS M63-W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1185740000</a>	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 63, 5.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118269970	Acciaio inox 1.4404
CPZ	20 ST	

**Guarnizione piatta in nylon - GWDR**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	GWDR M63-W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1185670000</a>	in stato chiuso, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423270	
CPZ	10 ST	