

**CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

Soluzioni a prova di futuro per l'elettronica industriale per il montaggio nel quadro elettrico

Le custodie per componenti elettrici sono fondamentali per l'integrazione degli assiemi elettronici nel quadro elettrico. Proteggono i componenti sensibili e assicurano connessioni affidabili. Grazie a materiali di alta qualità, offrono soluzioni a lungo termine per le applicazioni industriali.

I vostri vantaggi:

Flessibilità: soluzioni scalabili per diversi requisiti

Sicurezza: design robusto per proteggere la vostra elettronica

Efficienza: installazione semplice e tecnologia di collegamento ottimizzata

Soluzioni di custodie per ogni applicazione:

il nostro portafoglio comprende custodie modulari (ad es. CH20M), custodie piccole progettate per applicazioni di controllo, conversione del segnale e sicurezza. Queste custodie offrono design personalizzabili, facilità di installazione ed elevate capacità di connessione.

Personalizzazione:

oltre alle soluzioni standard, offriamo la personalizzazione del design, del colore e della stampa. Il Weidmüller Configurator consente un design individuale.

Il nostro servizio:

offriamo una consulenza esperta e un supporto tecnico per i vostri progetti. Nell'area di download troverete dati

CAD, schede dati e istruzioni per l'installazione per un'integrazione efficiente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Calotta di copertura, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Copertura elemento laterale, Larghezza: 22.5 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1221310000</a>                                                                                 |
| Tipo        | CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010                                                                               |
| GTIN (EAN)  | 4050118004830                                                                                              |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                                                   |

## CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 15.2 mm | Profondità (pollici) | 0.5984 inch |
| Posizione verticale | 23.4 mm | Altezza (pollici)    | 0.9213 inch |
| Larghezza           | 22.5 mm | Larghezza (pollici)  | 0.8858 inch |
| Peso netto          | 1.61 g  |                      |             |

## Temperature

|                      |                                                 |                                    |              |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -25 °C...85 °C                                  | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Umidità              | 5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa |                                    |              |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati del materiale

|                               |          |                                  |              |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0      | Materiale isolante               | PA 66 GF 30  |
| Gruppo materiali isolanti     | I        | Superficie                       | non trattato |
| Materiale di base             | Plastica | Comparative Tracking Index (CTI) | 600 ≤ CTI    |

## Dati generali


|                             |          |                     |                 |
|-----------------------------|----------|---------------------|-----------------|
| Colori                      | nero     | Grado di protezione | IP20 installato |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 9011 | Colabilità          | No              |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 |             |             |

**Disegni**

**Illustrazione del prodotto**



**Disegno quotato**

