

HDC 04A CSB MALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. L'inserto rappresenta pertanto il cuore del connettore di potenza ed è responsabile del funzionamento elettrico. Gli inserti Weidmüller sono realizzati con materiali isolanti di altissima qualità, che consentono una trasmissione sicura anche con tensioni elevate e in spazi ristretti. Inoltre per tutta la nostra gamma di prodotti utilizziamo una sola materia plastica, certificata UL e adatta per il settore ferroviario. Ciò consente un impiego mondiale illimitato dei connettori RockStar®.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Connettore, Maschio, Numero di poli: 1, Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: 1
N. d'ordine	1137720000
Tipo	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
CPZ	1 Pieza

HDC 04A CSB MALE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	21 mm	Profondità (pollici)	0.8268 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0.8268 inch
Peso netto	8.5 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Dati generali

Numero di poli	1	cicli d'innesto Ag	≥ 500
cicli d'innesto Au	≥ 500	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Dimensioni di installazione	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	beige	Resistenza d'isolamento	1010 Ω
Materiale isolante	PC rinforzato in fibra di vetro (UL listed e qualificato per il settore ferroviario)	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Tipo	Maschio	Grado di lordura	3
Materiale di base	policarbonato	Serie	Modulo ConCept
Esente da alogeni	true	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì
BG	1		

Dimensioni

Larghezza	21 mm	Lunghezza, zoccolo	21 mm
Altezza Maschio	30 mm		

Esecuzione

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare
Dimensioni di installazione	1	Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 26
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.14 mm ²
Materiale di base	policarbonato	BG	1

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05

Dati tecnici

ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC 04A CSB MALE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Maschio portacontatti**

Il modulo ConCept – CSB – è concepito come modulo doppio ed occupa due spazi nel telaio modulare ConCept. Il modulo ConCept – CSB – è costituito da un supporto in cui possono essere utilizzati due portacontatti. Il portacontatto è realizzato in pressofusione di zinco e possiede ottime proprietà di schermatura. I contatti a crimpare vengono montati sul portacontatti utilizzando un inserto di plastica in modo da garantire il necessario isolamento. Diversi numeri di poli (1, 4, 8) assicurano le più svariate possibilità di applicazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC CM BUS SV M1 CT	Versione
N. d'ordine	1983810000	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
GTIN (EAN)	4032248689095	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC CM BUS SV M4 CT	Versione
N. d'ordine	1983790000	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Modulo ConCept
GTIN (EAN)	4032248688937	
CPZ	1 ST	