

STB 36.8/IH/SW WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiera e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa (Morsetto), Profondità di innesto: 11.1 mm, Profondità: 39.8 mm
N. d'ordine	1312550000
Tipo	STB 36.8/IH/SW WTL6/1
GTIN (EAN)	4050118181210
CPZ	50 Pieza

STB 36.8/IH/SW WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	39.8 mm	Profondità (pollici)	1.5669 inch
Posizione verticale	36.8 mm	Altezza (pollici)	1.4488 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Diametro	6 mm	Peso netto	4.9 g

Temperature

Temperatura ambiente -5 °C...40 °C Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Tipo di montaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

Dati dei materiali

Materiale di base poliammide 66 Colori nero
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dimensioni

Diametro 6 mm Profondità di innesto 11.1 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Campo delle temperature di impiego, max. 100 °C

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		