

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi della valvola (preconfezionati), Connettore diritto - connettore per valvole, Forma A (18 mm), M12 = codificato A, Lunghezza del cavo: 1.5 m, PUR, nero
N. d'ordine	1316550150
Tipo	SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U
GTIN (EAN)	4050118131314
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2027-02-28T00:00:00+01:00

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto

90 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo

1.5 m

Funzione PE

Sì

Sezione del conduttore

0.34 mm²

Alogeni

No

accelerazione

5 m/s²

Raggio di curvatura min., fisso

5 x diametro cavo

Velocità

200 m/min

Lunghezza cavo configurabile

No

Codifica a colori

blu, marrone, Verde/giallo,
Nero, bianco

Campo delle temperature, posa fissa

-40...90 °C

Campo delle temperature, posa mobile

-30...90 °C

Diametro esterno

5.2 mm ± 0.2 mm

Colore della guaina

nero

Idoneità all'installazione con catene
portacavi

Sì

Schermato

No

Isolamento

PP

Raggio di curvatura min., mobile

10 x diametro cavo

cicli di piegatura

3 Mio

Materiale della guaina

PUR

Resistenza alle scintille di saldatura

No

Resistenza alla torsione

0 °/m

Resistente alle perle di saldatura

No

Numero di poli

4 (3 + PE)

Dati tecnici generali

Codifica

Forma A (18 mm), M12 =
codificato A

Superficie dei contatti

stagnato

Versione

Connettore diritto -
connettore per valvole

Materiale dei contatti

CuZn

Corrente nominale

4 A

Grado di lordura

3

Campo di temperatura custodia

-25...+80 °C

Filettatura del collegamento

altro

LED

Sì

Materiale base della custodia

TPU

Tensione nominale

24 V

Grado di protezione

IP67, se avvitato

Materiale anello filettato

CuZn, nichelato

Coppia di serraggio

Vite di fissaggio M3: 0,4
Nm, M12: 1.0 Nm**Connettore maschio dx**

Spina di collegamento a destra

connettore, M12,
Codificato A, Numero di
poli: 5, IP67, Contatto
maschio, Diritto, non
schermate

SAIL-VSA-DS-M12G-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Connettore maschio sx**


Spina di collegamento a sinistra	connettore, Connettori per valvole, Forma A (18 mm), Numero di poli: 4, IP67, Contatto femmina, Angolato a 0°, LED giallo e verde, non schermate
----------------------------------	--

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Disegni


Disegno quotato




Disegno quotato



Schema dei poli



Schema dei poli



Cablaggio

