

GWDR M20-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	in stato chiuso, M 20, Nylon 6
N. d'ordine	1185610000
Tipo	GWDR M20-W
GTIN (EAN)	4050118078305
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Diametro	20 mm	Peso netto	0.89 g
----------	-------	------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C... 120 °C
-------------------------	------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro esterno	30 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Alogeni	esente da alogeni	Spessore	2.00 mm
Pressacavo	M 20	Materiale di base	Nylon 6
Diametro della guarnizione ad anello	20.00 mm	Filettatura (esterna)	M 20
Diametro interno D2	20.30 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		