

IE-C7FS8LB-305M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Meterware, cavi in rame, flessibili, Cat.7

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, Cat.7 (ISO/IEC 11801), LSZH, 305 m
N. d'ordine	1326540000
Tipo	IE-C7FS8LB-305M
GTIN (EAN)	4050118130652
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	come anello per cavo nella scatola

IE-C7FS8LB-305M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E349758

Dimensioni e pesi

Lunghezza	305 m	Lunghezza (pollici)	12007.874 inch
Peso netto	12260 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-20 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
Temperatura di posa	0 °C...50 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	Blu (RAL 5015)	Resistenza agli olii	No
quantità di fili	8	Schermato	Sì
Alogeni	No	Isolamento	PE
Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1	Tensione di prova: filo-filo-schermo	2,5 kA / DC per 2 sec

Norme

Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007	Densità dei fumi	to IEC 60754-2
---	---------------------------------------	------------------	----------------

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E349758
----------------------------	---------

Standard specifici per cavo

Impianti con cavi di comunicazione non specifici per l'applicazione	ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007	Densità dei fumi	to IEC 60754-2
---	---------------------------------------	------------------	----------------

Proprietà elettriche cavo

Categoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Tensione d'esercizio	125 V max.
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz	80 dB	Classe di isolamento a norma EN 50174-2	d
Capacità a 1 kHz	44 nF/km	Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/5.00 mΩ	
Attenuazione della schermatura fino a 1000 MHz	60.00 dB	Resistenza loop	170 Ω/km

IE-C7FS8LB-305M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tensione di prova: filo-filo-schermo	2,5 kA / DC per 2 sec	Resistenza differenziale	5 %
Distorsione di propagazione	2.5 ns/100m	Impedenza caratteristica	100 ± 5 Ω a 100MHz

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Resistenza agli olii	No	Resistente ai raggi UV	No
Forza d'estrazione	max. 40 N	Alogeni	No
Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo	Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1
Densità dei fumi	to IEC 60754-2		

Struttura del cavo

Trefoli	7	Diametro guaina	6,0 mm
Colore della guaina	Blu (RAL 5015)	Sezione	4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm ²
Schermatura	S/FTP	quantità di fili	8
Diametro isolamento	1 mm	Isolamento	PE
Diametro guaina, max.	6 mm	Materiale rivestimento	LSZH
Diametro rame	0.43 mm	Disposizione dei fili	coppia ritorta
Schermatura totale	Calza di schermatura con fili di rame	Copertura calza di schermatura	60 %
Materiale dei cavi	Filo in rame non isolato	Sequenza cromatica -fili - coppie di fili	bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

Disegni

Disegno dettagliato

