



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cavi IE confezionati, cavi breakout LWL, Multimode, LC-Duplex-LC-Duplex, nero, Diametro nucleo  $62.5~\mu m$ 

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, LC- Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 62.5 µm, PUR, 5 m
N. d'ordine	<u>1220930000</u>
Tipo	IE-FM6D2UE0005MLD0LD0X
GTIN (EAN)	4050118004007
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Lunghezza	5 m	Lunghezza (pollici)	196.8504 inch
Peso netto	143 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C
Temperatura di posa	-20 °C60 °C		
Conformità ambientale del	prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
Norme			
Connettori a norma	IEC 61754-20		
Standard generali			
Connettori a norma	IEC 61754-20		
Connettore maschio dx	120 01704 20		
Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate		
Connettore maschio sx			
Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate		
LWL			
Tipo di filo	GOF, Multimode, OM1	Smorzamento	2,7 dB/km a 850 nm, ≤ 0,5 dB/km a 1300 nm
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB
Gamma	200 MHz*km a 850 nm, 500 MHz*km a 1300 nm		
Proprietà meccaniche e del	materiale dei cavi		
			0.5
Raggio di curvatura min, ripetuto cicli di piegatura	77 mm 100.000	Raggio di curvatura min., una sola volta	25 mm

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
6 mm	Colore della guaina	nero
PUR	Struttura cavo	Breakout catena portacavi
245.00 μm	Diametro nucleo	62.5 µm
EC002607	ETIM 7.0	EC002607
EC002607	ETIM 9.0	EC002607
EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03
27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03
27-06-10-03	<del></del>	
	maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate  6 mm PUR 245.00 μm  EC002607 EC002607 EC002607 27-06-10-03 27-06-10-03	Colore della guaina

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

### Disegno dettagliato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

#### **V0** material



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità VO/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

#### Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Versione
N. d'ordine	<u>1689470001</u>	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190872571	
CPZ	160 ST	
Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS VO	Versione
Tipo N. d'ordine	VT SF 6/21 MC NE WS VO 1730560001	Versione SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
•	,	