

**PAC-UNIV-D25F-F-2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 10,15 ± 1 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1350490020</a>                          |
| Tipo        | PAC-UNIV-D25F-F-2M                                  |
| GTIN (EAN)  | 4032248177257                                       |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## PAC-UNIV-D25F-F-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|            |          |
|------------|----------|
| Peso netto | 404.44 g |
|------------|----------|

### Temperature

|                              |             |                         |          |
|------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 |
|------------------------------|-------------|-------------------------|----------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

### Dati generali

|                          |                      |                      |  |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lunghezza del cavo       | 2 m                  | Adatto a             | segnali analogici                        |
| Materiale di base        | PVC                  | Cavo                 | Cavo LiYCY                               |
| Collegamento interfaccia | SUB-D FEMALE 25P     | Numero di poli, min. | 25 poli                                  |
| Diametro esterno         | 10,15 ± 1 mm         | Interfaccia PLC      | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |  |

### Dati elettrici

|                             |                     |  |           |
|-----------------------------|---------------------|--|-----------|
| Corrente totale, max.       | 3 A                 | Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       |
| Tensione nominale           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Resistenza   | ≤ 80 mΩ/m |
| Tensione d'esercizio        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  |
| Capacità filo / schermatura | 300 pF/m            |  |           |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |