

VPU II 0 PV 1500V DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories
N. d'ordine	1351480000
Tipo	VPU II 0 PV 1500V DC
GTIN (EAN)	4050118158632
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2022-12-31T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	VPU PV II 0 1500

VPU II 0 PV 1500V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	64 mm	Profondità (pollici)	2.5197 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	17.8 mm	Larghezza (pollici)	0.7008 inch
Peso netto	89.8 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...
--------------------------	----------------	-------------------------	-----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Numero di poli	1	Corrente di fuga in Un	30 µA
Tensione nominale (DC)	1500 V	Tensione PV secondo IEC 60364-7-712	<1500 V
Tipo di tensione	DC	Tempo di reazione / tempo di fallback	≤ 25 ns
Norme	EN 50539-11	Tensione permanente DC max.	1500 V
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE	12,5 kA	Corrente di scarica I _{max} . (8/20µs) filo-PE	25 kA
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)	≤ 2.6 kV	Prefusibile integrato	No

Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.	Forma	Custodie portacomponenti; 1 TE, Insta IP20
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	arancione
Grado di protezione	IP20	Guida equipaggiata	TS 35

Dati tecnici sistemi fotovoltaici

Norme	EN 50539-11	Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/- PE)	≤ 5.2 kV
Corrente di cortocircuito ISCPV	200 A	Classe di requisiti richiesti	Tipo II
Livello di protezione Up a IN (per modulo)	≤ 5.2 kV	Tensione di sistema PV, max. U _{cpv}	1500 V
Tensione d'esercizio max. continua DC modalità UCPV +/- , -/PE , +/- PE	1500 V		

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
-------------------------	-----	------------------	---

VPU II 0 PV 1500V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	innestabile
----------------------	-------------

Dati elettrici

Tipo di tensione	DC
------------------	----

Dati generali


Numero di poli	1	Grado di protezione	IP20
Colori	arancione		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo	Scaricatore di ricambio, realizzato in materiale V0, per la serie di scaricatori di sovratensione VPU II 1500 VDC I varistori ad alta potenza innestabili possono essere sostituiti da personale qualificato in seguito a un guasto. Tensione nominale: 1500 VDC per impianti FV Tipo: Weidmüller VPU II 0 PV 1500 VDC Nr.Cat.: 1351480000	Testo bando corto	Scaricatore di ricambio per scaricatore di sovratensione serie VPU II 1500 VDC I varistori ad alta potenza innestabili possono essere sostituiti da personale qualificato in seguito ad un guasto. Tensione nominale: 1500 VDC per impianti FV Tipo: Weidmüller VPU II 0 PV 1500 VDC Nr. Cat.: 1351480000
-------------------	--	-------------------	---

Disegni

Circuit diagram

VPU II 0 PV 1500V DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK PH1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749890000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118897098	lama (A): 1
CPZ	1 ST	

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS 1.0X5.5X125	Versione
N. d'ordine	2749850000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama:
GTIN (EAN)	4050118897050	125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
CPZ	1 ST	