


SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: PG 9, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m, Montaggio frontale
N. d'ordine	1353790000
Tipo	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
GTIN (EAN)	4050118156522
CPZ	1 Pieza

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	21.09 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Dati tecnici del cavo

Funzione PE	No	Sezione incrociata cavo (stampa/online) AWG 18
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m	Sezione del filo AWG AWG 18
Codifica a colori	marrone, bianco, blu, Nero, grigio	Numero di poli 5

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata	Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Tensione nominale	60 V	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	PG 9
Corrente nominale	Contatti 1-4 8 A, contatto 5 2 A	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------


Dati generali

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Tipo di montaggio	Montaggio frontale
Tensione nominale	60 V	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	PG 9
Tensione nominale	250 V (4 poli) / 60 V (5 poli)	Corrente nominale	Contatti 1-4 8 A, contatto 5 2 A
Sezione incrociata cavo (stampa/online) AWG 18		Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Flying wires	Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m
Filettatura di montaggio	PG 9	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C
Diametro esterno conduttore	-		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Schema dei poli



SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Controdadi in ottone, nichelati**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG9-MS	Versione
N. d'ordine	1694080000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 9, 2.8 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190872243	nichelato
CPZ	100 ST	