

PAC-M340-UNIU-V0-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Con questo sistema di cablaggio per le principali schede I/O Siemens S7-300 e S7-400, l'utente è in grado di realizzare un sistema di collegamento a byte sia per gli ingressi che per le uscite digitali. Il sistema è composto da:

- Cavi con adattatore frontale per il PLC e connettori con conduttore piatto standard per l'interfaccia.
- Interfaccia passiva o per relè nella modalità byte (alimentazione comune in gruppi di 8 segnali).
- Principali vantaggi del sistema:
- Tempi di progettazione, pianificazione e messa in funzione più brevi.
- Riduzione dei tempi di montaggio.
- Minimo ingombro.
- Eliminazione degli errori di cablaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo LiYY, 0.25 mm ²
N. d'ordine	1355950100
Tipo	PAC-M340-UNIU-V0-10M
GTIN (EAN)	4099986581142
CPZ	1 Pieza

PAC-M340-UNI-U-V0-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	1116 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzino	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
--------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Dati generali

Lunghezza del cavo	10 m	Adatto a	segnali digitali
Materiale di base	PVC	Cavo	Cavo LiYY
Collegamento interfaccia	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	Numero di poli, min.	20 poli
Diametro esterno	8,6 ± 1 mm	Interfaccia PLC	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Sezione del conduttore	0.25 mm ²		

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A	Prova alta tensione	1 KV/1s
Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A	Tensione nominale	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Resistenza	≤ 80 mΩ/m	Tensione d'esercizio	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Capacità (filo / fili)	300 pF/m		

Dati di dimensionamento UL

Corrente totale, max.	3 A
-----------------------	-----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		