

**THM MT30X 17/9 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | THM, Siglatura di apparecchi, 9 x 17 mm, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1356500000</a>                       |
| Tipo        | THM MT30X 17/9 SI                                |
| GTIN (EAN)  | 4050118159660                                    |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## THM MT30X 17/9 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 9 mm    | Altezza (pollici)    | 0.3543 inch |
| Larghezza           | 17 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.6693 inch |
| Peso netto          | 348.8 g |                      |             |

## Temperature

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Adesivo                                      | Adesivo di acrilato                               |                     |
| Processo di stampa                           | Trasferimento termico                             |                     |
| Versione                                     | autoadesivo, esente da alogenici                  |                     |
| Larghezza                                    | 17 mm   |                     |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | V-0   |                     |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 150 °C  |                     |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C  |                     |
| Colori                                       | argento   |                     |
| Alogenici                                    | No  |                     |
| Materiale di base                            | poliestere  |                     |
| Caratteri stampati                           | senza   |                     |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                                | Etichetta in bobina |
| Approvazione secondo UL 969                  | Sì  |                     |
| stampante compatibile                        | <a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Label reel = Device markers                     |                     |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...150 °C                                      |                     |
| Numero per rotolo                            | 10000   |                     |

## Marcatori per apparecchi

|           |    |
|-----------|----|
| Alogenici | No |
|-----------|----|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Disegni



## THM MT30X 17/9 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |            |
|-------------|----------------------------|------------|
| Tipo        | RIBBON MM 110/360 SW       | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)  | 4050118390049              |            |
| CPZ         | 1 ST                       |            |