

CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
N. d'ordine	<u>1292880000</u>
Tipo	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni



CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

-	-		
Dimen	CIO	nı 🗚	naci

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	750 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per	Versione	meccanico, senza matrici
	giunti isolati 0,5-6 mm²		intercambiabili

Dati utensile dI crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm ²	6 mm²			
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale, Crimpatura parallela				
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1			
	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²			
	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²			
	Diametro cavo AWG, min.	20 AWG			
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG			
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso			
	Numero della stazione di crimpaggio	2			
	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²			
	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²			
	Diametro cavo AWG, min.	16 AWG			
	Diametro cavo AWG, max.	14 AWG			
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu			
	Numero della stazione di crimpaggio	3			
	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm ²			
	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²			
	Diametro cavo AWG, min.	12 AWG			
	Diametro cavo AWG, max.	10 AWG			
	Colore della stazione di crimpaggio	Giallo			

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11

Data di creazione 03.11.2025 10:07:47 MEZ

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

CTI 6 G ZERT

Dati tecnici



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

21-04-38-11

Foglio dati

CTI 6 G ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



