


IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, LWL

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo patch preconfezionato, crossover, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 9 µm, LSZH, 20 m
N. d'ordine	1433950200
Tipo	IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694239
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Lunghezza 20 m	Lunghezza (pollici) 787.4016 inch
Peso netto 146.08 g	

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio -5 °C...75 °C
Temperatura di posa -5 °C...50 °C	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione	
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%	

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
--------------------------------	--

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
----------------------------------	--

LWL

Tipo di filo	Singlemode, OS1
--------------	-----------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate	Spina di collegamento a sinistra	LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate
--------------------------------	--	----------------------------------	--

Struttura del cavo


Diametro guaina 3*6 mm	Colore della guaina giallo
Denominazione secondo norma I-V(ZN)Y	Materiale rivestimento LSZH
Struttura cavo ZIPCORD	Rivestimento primario 245.00 µm
Diametro nucleo 9 µm	

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002607	ETIM 9.0 EC002607	ECLASS 14.0 27-06-10-03	
ETIM 10.0 EC002607			
ECLASS 15.0 27-06-10-03			


Disegni

Disegno dettagliato



Accessori

V0 material



SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

- Materiale esente da alogeni
- Classe d'infiammabilità V0/V2
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Versione
N. d'ordine	1689470001	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190872571	
CPZ	160 ST	
Tipo	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Versione
N. d'ordine	1730560001	SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190954611	
CPZ	160 ST	