



**LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il nuovo LMF soddisfa le attuali richieste del mercato relative ai morsetti per circuito stampato con sistema di collegamento PUSH IN per cavi di sezione fino a 2,5 mm<sup>2</sup>

- Tecnica di collegamento PUSH IN
- LMF con pulsante per l'apertura del morsetto
- LMFS senza pulsante, il morsetto si apre con un cacciavite
- Presa di prova integrata
- Direzione d'uscita del conduttore: 90° e 180°

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Morsetti per circuito stampato, 5.00 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm <sup>2</sup> , Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1330270000</a>                                                                                                                                                                               |
| Tipo               | LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX                                                                                                                                                                              |
| GTIN (EAN)         | 4050118134179                                                                                                                                                                                            |
| CPZ                | 30 Pieza                                                                                                                                                                                                 |
| Parametri prodotto | IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12                                                                                                                      |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                                                                      |

## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

## Dimensioni e pesi

|                     |             |                      |             |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 14.8 mm     | Profondità (pollici) | 0.5827 inch |
| Posizione verticale | 22.7 mm     | Altezza (pollici)    | 0.8937 inch |
| Altezza minima      | 19.2 mm     | Larghezza            | 52.7 mm     |
| Larghezza (pollici) | 2.0748 inch | Peso netto           | 15.52 g     |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Parametri del sistema

|                                                   |                             |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Famiglia prodotti                                 | OMNIMATE Signal - Serie LMF | Tecnica di collegamento cavi                            | PUSH IN con attuatore |
| Montaggio su circuito stampato                    | Collegamento a saldare THT  | Direzione d'uscita del conduttore                       | 180°                  |
| Passo in mm (P)                                   | 5.00 mm                     | Passo in pollici (P)                                    | 0.197 "               |
| Numero di poli                                    | 10                          | Numero di serie di poli                                 | 1                     |
| assemblabile da parte del cliente                 | No                          | quantità di file                                        | 1                     |
| Numero massimo di poli ordinabili per fila        | 24                          | Lunghezza spina a saldare (l)                           | 3.5 mm                |
| Dimensioni del codolo a saldare                   | d = 0,8 mm                  | Diametro foro di equipaggiamento (D)                    | 1.1 mm                |
| Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)        | + 0,1 mm                    | Numero di codoli a saldare per polo                     | 2                     |
| Lama cacciavite                                   | 0,6 x 3,5                   | Lama cacciavite norma                                   | DIN 5264              |
| Lunghezza di spellatura                           | 10 mm                       | L1 in mm                                                | 45.00 mm              |
| L1 in pollici                                     | 1.772 "                     | Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20                 |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita       | Grado di protezione                                     | IP20                  |

## Dati del materiale

|                                            |            |                                               |                  |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Materiale isolante                         | Wemid (PA) | Colori                                        | arancione        |
| Colore elementi di azionamento             | grigio     | Tabella dei colori (simile)                   | RAL 2000         |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 600      | Moisture Level (MSL)                          |                  |
| Classe d'inflammabilità UL 94              | V-0        | Materiale dei contatti                        | Lega in rame     |
| Superficie dei contatti                    | stagnato   | Rivestimento                                  | 4-6 µm SN        |
| Tipo di stagnatura                         | opaco      | Struttura a strati del collegamento a saldare | 4...6 µm Sn matt |
| Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C     | Temperatura di magazzinaggio, max.            | 70 °C            |
| Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C     | Temperatura d'esercizio, max.                 | 120 °C           |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C     | Campo della temperatura di montaggio, max.    | 120 °C           |

## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Conduttori adatti al collegamento

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min.                                      | 0.12 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                                      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.                      | AWG 24               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.                      | AWG 12               |
| rigido, min. H05(07) V-U                                    | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| rigido, max. H05(07) V-U                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                                | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                                | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.            | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.                         | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.                    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,4 mm x 1,5 mm x b; ø |                      |

|                        |                                                        |                         |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Conduttore innestabile | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/16 OR</a>  |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/10</a>     |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.75/16 W</a>  |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.75/10</a>    |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/16D R</a>  |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/10</a>     |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.5/10</a>     |
|                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 12 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.5/16 R</a>   |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm              |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H2.5/10</a>     |

Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale. Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dati di dimensionamento secondo IEC

|                                                                                |                        |                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Testato secondo lo standard                                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                  | 24 A              |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 24 A                   | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                  | 24 A              |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 24 A                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 400 V             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 320 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 250 V             |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 4 kV                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 4 kV              |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 4 kV                   | Portata transitoria                                                            | 3 x 1 s mit 120 A |

## Dati di dimensionamento secondo CSA

|                                        |                                                                                                        |                                        |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| Istituto (CSA)                         | CSA                                                                                                    | N° certificato (CSA)                   | 20039-1815154 |
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V         |
| Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 20 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A          |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24                                                                                                 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12        |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |               |

## Dati di dimensionamento sec. UL 1059

|                                        |                                                                                                        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Istituto (cURus)                       | CURUS                                                                                                  | N° certificato (cURus)                 | E60693 |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 20 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24                                                                                                 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |        |

## Imballaggio

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Imballaggio   | Box       | Lunghezza VPE | 350.00 mm |
| Larghezza VPE | 142.00 mm | Altezza VPE   | 32.00 mm  |

## Controlli sulla tipologia

|                                  |                    |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Durabilità delle siglature | Standard           | DIN EN 60512-1-1 / 01.03                                                                                           |
|                                  | Test               | siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, siglatura di omologazione UL, robustezza disponibile |
|                                  | Valutazione        |                                                                                                                    |
| Test: Sezione bloccabile         | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02                                   |
|                                  | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione rigido 0,14 mm² del cavo                                                                    |
|                                  |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,14 mm² del cavo                                                                |

## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                                                                      |                                                                |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi | Tipo di cavo e sezione rigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo     |                                                                 |
|                                                                      | Tipo di cavo e sezione semirigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo |                                                                 |
|                                                                      | Tipo di cavo e sezione AWG 24/1 del cavo                       |                                                                 |
|                                                                      | Tipo di cavo e sezione AWG 24/19 del cavo                      |                                                                 |
|                                                                      | Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo                       |                                                                 |
|                                                                      | Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo                      |                                                                 |
|                                                                      | Valutazione                                                    | passato                                                         |
|                                                                      | Standard                                                       | DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00                              |
|                                                                      | Requisito                                                      | 0,2 kg                                                          |
|                                                                      | Tipo di conduttore                                             | Tipo di cavo e sezione AWG 24/1 del cavo                        |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione AWG 24/19 del cavo                       |
|                                                                      | Valutazione                                                    | passato                                                         |
|                                                                      | Requisito                                                      | 0,3 kg                                                          |
|                                                                      | Tipo di conduttore                                             | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,25 mm <sup>2</sup> del cavo |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione rigido 0,5 mm <sup>2</sup> del cavo      |
| Test di estrazione                                                   | Valutazione                                                    | passato                                                         |
|                                                                      | Standard                                                       | DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00                              |
|                                                                      | Requisito                                                      | ≥10 N                                                           |
|                                                                      | Tipo di conduttore                                             | Tipo di cavo e sezione AWG 24/1 del cavo                        |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione AWG 24/19 del cavo                       |
|                                                                      | Valutazione                                                    | passato                                                         |
|                                                                      | Requisito                                                      | ≥20 N                                                           |
|                                                                      | Tipo di conduttore                                             | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,25 mm <sup>2</sup> del cavo |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione H05V-K0.5 del cavo                       |
|                                                                      | Valutazione                                                    | passato                                                         |
|                                                                      | Requisito                                                      | ≥40 N                                                           |
|                                                                      | Tipo di conduttore                                             | Tipo di cavo e sezione H07V-U1.5 del cavo                       |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione H07V-K1.5 del cavo                       |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo                        |
|                                                                      |                                                                | Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo                       |
|                                                                      | Valutazione                                                    | passato                                                         |

**LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Nota importante**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li><li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002643    | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0   | EC002643    | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |             |             |


## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni


### Illustrazione del prodotto




### Dimensional drawing



### Graph




### Graph




**Disegni**

**Vantaggi del prodotto**




Optional conductor outlet  
directionStable mechanical design

**Vantaggi del prodotto**




High reliability of the current capacity

**Vantaggi del prodotto**



Direct conductor entryCross section up to 2.5 mm<sup>2</sup>

**Vantaggi del prodotto**



Maintenance through test point



## LMF 5.00/10/180 3.5SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                        |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo        | SDIS 0.6X3.5X100           | Versione               |
| N. d'ordine | <a href="#">9008390000</a> | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN)  | 4032248056354              |                        |
| CPZ         | 1 ST                       |                        |

## Altri accessori



Nessun compito è troppo piccolo per la soluzione ottimale.

I collegamenti costituiscono solo una parte del processo complessivo. I piccoli dettagli sono spesso la chiave per la soluzione perfetta nelle applicazioni in cui i potenziali sono testati, raggruppati o anche isolati.

Un sistema non può definirsi tale senza i dettagli fondamentali:

- le spine di prova consentono una calibrazione sicura per le prese di prova complementare alla produzione ed adeguato all'applicazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PS 2.0 MC                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">0310000000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Spina di prova, rosso, |
| GTIN (EAN)  | 4008190000059              | Numero di poli: 1                                                   |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |